Fiche produit

Article n° 78.016.0253.0

Insert modulaire FLE STC 2 35 1



Article n°	78.016.0253.0
EAN	4049088256318
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

version	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	noir
Cycles d'accouplement	500
Degré de pollution	3
Convient pour une installation en ligne	oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
Nombre de pôles	2
Plus contacts de commutation	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
Nombre total de pôles sans contact avec la terre	2
Avec protection du fil	non
Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) Section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	
Section du conducteur rigide (solide/multibrin) Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	
Contact de protection	non

Données techiques UL/CSA

Tension nominale selon UL/CSA	600 V
Courant nominal selon UL	

Courant nominal selon CSA	
section du conducteur souple Min.	16 mm²
section du conducteur souple Max.	
section du conducteur souple AWG	6-2 AWG

version

Avec logement	non

Contacts

Matériel de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	# 2 mOhm
Longueur de dénudage	15 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de serrage	Fente M6/2.5 Nm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	1000 V
Tension nominale vers PE	1000 V
Courant nominal	82 A
Courant nominal 2	
Tension nominale d'impultion	6 kV

Dessin technique

