fiche produit

article n° 72.015.0653.0

multipôle adaptateur POW SAS WR 6 6,0 69 AG

article n°	72.015.0653.0
EAN	4015573226425
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

version	insert de broche
taille (selon la norme DIN 43880)	6
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
couleur	gris
degré de pollution	3
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C
convient pour une installation en ligne	non

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
nombre de pôles	6
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	6
avec protection du fil	oui
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	6 mm²
contact de protection	oui

données techiques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	35 A
courant nominal selon CSA	35 A
section du conducteur souple min.	2,5 mm²
section du conducteur souple max.	6 mm²
section du conducteur souple AWG	14-8 AWG

version

avec logement	non
position du conducteur de protection	droite

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	plaqué argent
longueur de dénudage	12 mm
résistance de contact	# 1 mOhm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage	H1/0.8-1.0 Nm
vis des conducteurs de terre	H1/1.2-1.6 Nm

données techniques DIN EN 61984

tension nominale	690 V
tension nominale vers PE	690 V
courant nominal	35 A
tension nominale d'impultion	8 kV

modules compatibles

article n°	type	description
72.210.0653.0	insert mâle POW STS 6 6,0 69 AG	
71.320.1628.0	bas BAS GUT GK 16 A	
71.325.1628.0	bas BAS GUT GP 16 A	
70.320.1628.0	bas BAS GUT GA 16 A	
70.325.1628.0	bas BAS GUT GE 16 A	