fiche produit

article n° 73.105.4053.0

multipôle adaptateur HD BAS WR 40 2,5 25

article n°	73.105.4053.0
EAN	4015573229297
unité de commande	4 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

version	insert femelle
taille (selon la norme DIN 43880)	16
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
couleur	gris
degré de pollution	3
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C
convient pour une installation en ligne	non

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
nombre de pôles	40
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	40
avec protection du fil	oui
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	2,5 mm²
contact de protection	oui

données techiques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon CSA	10 A
section du conducteur souple min.	0,5 mm²
section du conducteur souple max.	2,5 mm²
section du conducteur souple AWG	22-14 AWG

version

avec logement	non
position du conducteur de protection	droite

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	etamé
longueur de dénudage	12 mm
résistance de contact	≤ 6 mOhm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage	M2,5/0,4-0,6 Nm fente
vis des conducteurs de terre	H1/1.2-1.6 Nm

données techniques DIN EN 61984

tension nominale	250 V
tension nominale vers PE	250 V
courant nominal	10 A
tension nominale d'impultion	4 kV

modules compatibles

article n°	type	description
76.326.4028.0	bas BAS GUT GV 16H A	
76.327.4028.0	bas BAS GUT GW 16H A	
73.326.4028.0	bas BAS GUT GX 16H A	
73.327.4028.0	bas BAS GUT GY 16H A	