

fiche produit

article n° 73.100.4053.0

multipôle adaptateur HD BAS WL 40 2,5 25



article n°	73.100.4053.0
EAN	4015573229228
unité de commande	4 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

version	insert femelle
taille (selon la norme DIN 43880)	16
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
couleur	gris
degré de pollution	3
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C
convient pour une installation en ligne	non

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
nombre de pôles	40
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	40
avec protection du fil	oui
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	2,5 mm²
contact de protection	oui

données techniques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon CSA	10 A
section du conducteur souple min.	0,5 mm²
section du conducteur souple max.	2,5 mm²

section du conducteur souple AWG	22-14 AWG
----------------------------------	-----------

version

avec logement	non
position du conducteur de protection	gauche

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	etamé
longueur de dénudage	12 mm
résistance de contact	≤ 6 mOhm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage	M2,5/0,4-0,6 Nm fente
vis des conducteurs de terre	H1/1.2-1.6 Nm


données techniques DIN EN 61984

tension nominale	250 V
tension nominale vers PE	250 V
courant nominal	10 A
tension nominale d'impulsion	4 kV



modules compatibles

article n°	type	description
76.326.4028.0	bas BAS GUT GV 16H A	
76.327.4028.0	bas BAS GUT GW 16H A	
73.326.4028.0	bas BAS GUT GX 16H A	
73.327.4028.0	bas BAS GUT GY 16H A	

Gezeichnete Ausführung
40-polig
Drawn version 40 poles



Ansicht ohne Abschlussplatte
gezeichnet!
View is drawn without closing
plate!



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	Polzahl pole	A	B
73.100.4053.0	40	77,5	53,8
73.100.6453.0	64	104	84,3

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	Index	
		/			1:1	Entworfen	22.02.				Schmitt J.
		/		Geprüft	-	-					
		/		Normgepr.	-	-					
		/	 wieland	Elektrische Verbindungen	Ersatz für: -						
		/			Benennung						
		/			KLEMMEN_ADAPTER						
		/			mit Buchseneinsatz, SL links						
		/			Terminal adaptor, socket insert earth left						
Buchstabe		Datum / Blatt									
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Nutzung
sowie Inlays sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.