
fiche produit

article n° 70.502.0653.0

insert femelle BAS BUM 6 2,5 50 AG



article n°	70.502.0653.0
EAN	4015573710665
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

version	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
couleur	gris
cycles d'accouplement	500
degré de pollution	3
convient pour une installation en ligne	non
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	raccordement à ressort
nombre de pôles	6
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	6
avec protection du fil	oui
section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	0,5 mm²
section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	2,5 mm²
contact de protection	oui

données techiques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	11,5 A
courant nominal selon CSA	11,5 A
section du conducteur souple min.	0,14 mm²

section du conducteur souple max.	2,5 mm²
section du conducteur souple AWG	26-14 AWG

version

avec logement	non

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	plaqué argent
résistance de contact	# 3 mOhm
longueur de dénudage	10 mm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

données techniques DIN EN 61984

tension nominale	500 V
tension nominale vers PE	500 V
courant nominal	16 A
tension nominale d'impultion	6 kV

accessoires

article n°	type	description
06.502.4000.0	tournevis DIN 5264 A 0,6 x 3,5	

modules compatibles

article n°	type	description
70.950.0653.3	kit adaptateur multipôle BAS GAESHLS 6 4,0 50	
70.950.0653.4	kit adaptateur multipôle BAS GAESNLS 6 4,0 50	
70.955.0653.3	kit adaptateur multipôle BAS GAESHRS 6 4,0 50	
70.955.0653.4	kit adaptateur multipôle BAS GAESNRS 6 4,0 50	
70.510.0653.0	insert mâle BAS STF 6 2,5 50	
70.512.0653.0	insert mâle BAS STM 6 2,5 50 AG	
70.710.0658.0	insert mâle BAS STC 6 50	
73.350.0635.0	capot BAS GOT GG 6HM25 69 A0	
73.350.0635.1	capot BAS GOT GG 6HM25 69 A1	
73.350.0635.2	capot BAS GOT GG 6HM25 69 A2	
73.350.0635.3	capot BAS GOT GG 6HM25 A3	
73.351.0635.0	capot BAS GOT GH 6HM20 A0	
73.351.0635.1	capot BAS GOT GH 6HM20 A1	
73.351.0635.2	capot BAS GOT GH 6HM20 A2	
73.351.0635.3	capot BAS GOT GH 6HM20 A3	
73.352.0635.0	capot BAS GOT GI 6HM25 69 A0	
73.352.0635.1	capot BAS GOT GI 6HM25 69 A1	
73.352.0635.2	capot BAS GOT GI 6HM25 69 A2	
73.352.0635.3	capot BAS GOT GI 6HM25 A3	
73.353.0635.0	capot BAS GOT GG 6HM32 69 A0	
73.353.0635.1	capot BAS GOT GG 6HM32 69 A1	
73.353.0635.2	capot BAS GOT GG 6HM32 69 A2	
73.353.0635.3	capot BAS GOT GG 6HM32 A3	
73.354.0635.0	capot BAS GOT GI 6HM32 69 A0	
73.354.0635.1	capot BAS GOT GI 6HM32 69 A1	
73.354.0635.2	capot BAS GOT GI 6HM32 69 A2	
73.354.0635.3	capot BAS GOT GI 6HM32 A3	
73.330.0635.0	bas BAS GUT GL 6HM25 69 A0	
73.330.0635.1	bas BAS GUT GL 6HM25 69 A1	

73.331.0635.0	bas BAS GUT GM 6HM25 69 A0	
73.331.0635.1	bas BAS GUT GM 6HM25 69 A1	
73.334.0635.0	bas BAS GUT GL 6HM32 69 A0	
73.334.0635.1	bas BAS GUT GL 6HM32 69 A1	
73.335.0635.0	bas BAS GUT GM 6HM32 69 A0	
73.335.0635.1	bas BAS GUT GM 6HM32 69 A1	
73.340.0635.0	bas BAS GUT GR 6HM25 69 A0	
73.340.0635.1	bas BAS GUT GR 6HM25 69 A1	
73.341.0635.0	bas BAS GUT GS 6HM25 69 A0	
73.341.0635.1	bas BAS GUT GS 6HM25 69 A1	
73.342.0635.0	bas BAS GUT GT 6HM25 69 A0	
73.342.0635.1	bas BAS GUT GT 6HM25 69 A1	
73.344.0635.0	bas BAS GUT GR 6HM32 69 A0	
73.344.0635.1	bas BAS GUT GR 6HM32 69 A1	
73.345.0635.0	bas BAS GUT GS 6HM32 69 A0	
73.345.0635.1	bas BAS GUT GS 6HM32 69 A1	
73.346.0635.0	bas BAS GUT GT 6HM32 69 A0	