Fiche produit

Article n° 70.101.0653.0

multipôle adaptateur BAS BAF KL 6 2,5 50



| | |
|---|---|
| Article n° | 70.101.0653.0 |
| EAN | 4015573607927 |
| Unité de commande | 10 Pièce(s) |

certificats/approbations

Données techniques

**Général**

| | |
|---|---|
| version | Insert femelle |
| Taille (selon la norme DIN 43880) | 6 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| Couleur | gris |
| Degré de pollution | 3 |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Température de fonctionnement max. | 120 °C |
| Convient pour une installation en ligne | non |

**données de connexion**

| | |
|---|---|
| type de connexion | raccordement à ressort |
| Nombre de pôles | 6 |
| Plus contacts de commutation | 0 |
| Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 0 |
| Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 0 |
| Nombre total de pôles sans contact avec la terre | 6 |
| Avec protection du fil | oui |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 2,5 mm² |
| Contact de protection | oui |

**Données techiques UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Tension nominale selon UL/CSA | 600 V |
| Courant nominal selon UL | 16 A |
| Courant nominal selon CSA | 16 A |
| section du conducteur souple Min. | 0,5 mm² |

| | |
|---|---|
| section du conducteur souple Max. | 2,5 mm² |
| section du conducteur souple AWG | 20-12 AWG |

**version**

| | |
|---|---|
| Avec logement | non |
| type de construction | court (4 champs de marquage) |
| Position du conducteur de protection | gauche |

**Contacts**

| | |
|---|---|
| Matériel de contact | Alliage de cuivre |
| Surface | Plaqué argent |
| Longueur de dénudage | 9 mm |
| Résistance de contact | # 3 mOhm |

**Conception tête vis / Serrage au couple recommandé**

| | |
|---|---|
| Vis de fixation | H1/0.5-0.7 Nm |
| Vis des conducteurs de terre | H2/1.2-1.6 Nm |

**Données techniques DIN EN 61984**

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 500 V |
| Tension nominale vers PE | 500 V |
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominale d'impultion | 6 kV |

## accessoires

| Article n° | Type | Description |
|---|---|---|
| 06.502.4000.0 | Tournevis DIN 5264 A 0,6 x 3,5 | |

## Assemblées

| Article n° | Type | Description |
|---|---|---|
| 70.310.0602.0 | Insert mâle BAS BUS OD 6 2,5 50 | |
| 70.310.0640.0 | Insert mâle BAS STS 6 2,5 50 | |
| 70.311.0640.0 | Insert mâle BAS STS 6 2,5 50 AU | |
| 70.312.0640.0 | Insert mâle BAS STS OD 6 2,5 50 | |
| 70.510.0653.0 | Insert mâle BAS STF 6 2,5 50 | |
| 70.512.0653.0 | Insert mâle BAS STM 6 2,5 50 AG | |
| 70.710.0658.0 | Insert mâle BAS STC 6 50 | |
| 70.320.0628.0 | Bas BAS GUT GK 6 A | |
| 70.325.0628.0 | Bas BAS GUT GP 6 A | |
| 70.330.0635.0 | Bas BAS GUT GL 6 M20 A0 | |
| 70.330.0635.1 | Bas BAS GUT GL 6 M20 A1 | |
| 70.331.0635.0 | Bas BAS GUT GM 6 M20 A0 | |
| 70.331.0635.1 | Bas BAS GUT GM 6 M20 A1 | |
| 70.332.0635.0 | Bas BAS GUT GN 6 M20 A0 | |
| 70.332.0635.1 | Bas BAS GUT GN 6 M20 A1 | |
| 70.333.0635.0 | Bas BAS GUT GO 6 M20 A0 | |
| 70.333.0635.1 | Bas BAS GUT GO 6 M20 A1 | |
| 70.334.0635.0 | Bas BAS GUT GL 6 M25 A0 | |
| 70.334.0635.1 | Bas BAS GUT GL 6 M25 A1 | |
| 70.335.0635.0 | Bas BAS GUT GM 6 M25 50 A0 | |
| 70.335.0635.1 | Bas BAS GUT GM 6 M25 A1 | |
| 70.337.0635.0 | Bas BAS GUT GO 6 M25 A0 | |
| 70.337.0635.1 | Bas BAS GUT GO 6 M25 A1 | |
| 70.340.0635.0 | Bas BAS GUT GR 6 M20 A0 | |
| 70.340.0635.1 | Bas BAS GUT GR 6 M20 A1 | |
| 70.341.0635.0 | Bas BAS GUT GS 6 M20 A0 | |
| 70.341.0635.1 | Bas BAS GUT GS 6 M20 A1 | |

| | | |
|---|---|---|
| 70.342.0635.0 | Bas BAS GUT GT 6 M20 A0 | |
| 70.342.0635.1 | Bas BAS GUT GT 6 M20 A1 | |
| 70.343.0635.0 | Bas BAS GUT GU 6 M20 A0 | |
| 70.343.0635.1 | Bas BAS GUT GU 6 M20 A1 | |
| 70.415.0653.0 | Insert mâle BAS STP 6 2,5 50 AG | |