

fiche produit

article n° 70.940.1053.3

kit adaptateur multipôle BAS GAZSHLB10 4,0 50

article n°	70.940.1053.3
EAN	4015573224612
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

version	insert femelle
taille (selon la norme DIN 43880)	10
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
couleur	gris
degré de pollution	3
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C
convient pour une installation en ligne	non

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
nombre de pôles	10
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	10
avec protection du fil	oui
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	4 mm²
contact de protection	oui

données techniques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	16 A
courant nominal selon CSA	16 A
section du conducteur souple min.	0,5 mm²
section du conducteur souple max.	4 mm²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

version

avec logement	oui
mécanisme de verrouillage	support en croix
type de construction	long (6 champs de marque)
position du conducteur de protection	gauche

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	etamé
longueur de dénudage	12 mm

résistance de contact	# 3 mOhm
-----------------------	----------

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage	M3/0,5-0,7 Nm fendu
vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

données techniques DIN EN 61984

tension nominale	500 V
tension nominale vers PE	500 V
courant nominal	16 A
tension nominale d'impulsion	6 kV