fiche produit

article n° 83.243.0030.0

Lampe RST 230V AC 2x3W 1U



article n°	83.243.0030.0
EAN	4049088548826
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

type de montage	mur et plafond
matériau du boîtier	polyamide
couleur du boîtier	noir
type de commutation	commutation permanente / commutation de veille
classe de protection	II
connexion d'alimentation de puissance	

données techniques

tension nominale	230 V
tension d'entrée minimale	200 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	250 V
courant nominal	0,4 A
puissance de la lampe	6 W
type de tension	AC
puissance lumineuse	500 lm
	neutralweiß 3300 bis 5300 K
	5000 K
classe de protection (IP)	IP65
mode	fonctionnement continue
protection contre les inversions de polarité	oui
caractérisation de l'éclairage de secours	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
température ambiante ta max.	50 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
normes	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

dimensions

longueur	153 mm
largeur	104 mm
hauteur	75,7 mm


accessoires

article n°	type	description
05.564.4453.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.564.4553.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz
05.560.3419.0	fiche de montage Podis LED	
G0.500.2041.5	fiche de montage RST BOX	

modules compatibles

article n°	type	description
96.031.4053.1	connecteur RST20I3S B1 ZR1 SW	RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir
96.032.4053.1	connecteur RST20I3S S1 ZR1 V SW	RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir

dessin technique



Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2019	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	06.06.	Koetzner
	geprüft checked		
	Normgeprr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.243.0030.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 046501__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification
Änderung/ Revision	wieland www.wieland-electric.com		PODIS LED RST 230V AC 2x3W 1U

83__243__0030__001K CADW4033 Koetzner 2019-06-07T08:15:31 1.000