fiche produit

article n° 83.040.1510.0

commutateur IP WIENET FS 8-PN-W



article n°	83.040.1510.0
EAN	4049088435584
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

type de montage	rail DIN
classe de protection (IP)	IP30
matériau du boîtier	métal
gérable	oui
Ethernet	oui
alimentation par Ethernet	non
Fast Ethernet	oui
gigabit Ethernet	non
nombre de port 10/100 Mbps RJ45	8
protocoles pris en charge	PROFINET
diagnostique LED	alimentation / état de la liaison / données / débit de données
10 Gigabit Ethernet	non
nombre de port 100 Mbps SC	0
type de connection électrique	connecteur Push-In
section du connecteur	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
longueur de la bande de fil	8 mm

données techniques

type de tension	DC
température de fonctionnement minimale	-40 °C
fonctionnement maximal Température de fonctionnement	75 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	85 °C
humidité relative min.	10 %
humidité relative max.	95 %
poids	550 g
alimentation électrique redondante	2 alimentations

circuit d'alimentation

type de tension	DC
tension de fonctionnement minimale	12 V
tension de fonctionnement max.	48 V
courant d'entrée, max.	1,5 A


dimensions

profondeur	84 mm
largeur	43 mm
hauteur	120 mm
poids	550 g

accessoires

article n°	type	description
78.999.4000.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 10 m	

dessin technique



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

Teile-Nr. / Part No.	Typ / Type
83.040.1500.0	wienet FS-8-EI-W
83.040.1510.0	wienet FS-8-PN-W

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance
CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:
Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material
Maßstab/Scale
2018 | Tag/ Date | Name
gezeichnet drawn | 22.01. | Koetzner
Elektronische Freigabe Electronic Release
Zeichnung Nr./ Drawing No.
T 83.040.1500.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm
Datei/ File: 045711_A01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index ⓐ 08.07.21
Datum/ Blatt Date/ Sheet
Änderung/ Revision

wieland

Type
Benennung/ Title
Teilespezifikation / Component specification
IP SWITCH

83_040_1500_001K_1 CADW5014 Koetzner 2021-07-08T11:33:41 1.000