fiche produit

article n° 83.050.0003.0

HMI Panel HMI-ECO-121



article n°	83.050.0003.0
EAN	4049088531729
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

c UL us LISTED

données techniques

données techniques

température de fonctionnement min.	-10 °C
température de fonctionnement max.	60 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
température de stockage / transport min.	-20 °C
humidité relative min.	10 %
humidité relative max.	90 %
classe de protection (IP)	IP66
degré de protection (NEMA)	4X
nombre d'interfaces Ethernet industriel HW	1
nombre d'interfaces RS232 HW	1
nombre d'interfaces RS422 HW	1
nombre d'interfaces RS485 HW	4
nombre d'interfaces USB HW	1
protocole supporté pour MODBUS	oui
normes	EN61000-6-2, EN61000-6-4
certifications	oui
refroidissement	refroidissement naturel avec une distance minimale de 50 mm par rapport à l'environnement
choc	X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test
horloge temps réel	oui
luminance	oui
vibration	10...55 Hz (IEC60068-2-64)
certificat UL	UL61010
certificat ROHS	oui
protocoles Ethernet	ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a.

familles d'automates compatibles	Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a.
cycles d'utilisation	≥ 1000000
type d'alimentation	SELV (UL 508, UL 248)
type de police	taïwanais (chinois traditionnel), japonais (ANK, Kanji), kyrile, coréen, chinois (simp. chinois), ASCII (type européen)

circuit d'alimentation

tension d'alimentation nominale minimale pour le DC	21,6 V
maximale tension d'alimentation nominale en DC	26,4 V
type de tension	DC
consommation nominale DC	20 W


dimensions


largeur de face	335,4 mm
hauteur de face	245,8 mm
profondeur d'installation	58,2 mm
largeur de découpe	302 mm
hauteur de découpe	228 mm
poids	2 kg

accessoires


article n°	type	description
78.999.4000.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 10 m	

dessin technique







Cutout Dimension



Ansicht hinten / back view



Ansicht unten / view below



01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

ja / yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - Drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt:
Sheet:

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale

	Tag/Date	Name
2019		
gezeichnet / drawn	25.03.	Koetzner

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: - 83.050.0003.0 01K
Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei/ File: 046261_B01K.DCD

Ersatz für / Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
ⓑ	03.12.24	
ⓐ	19.08.19	

wieland

Type

Benennung / Title

Teilespezifikation /
Component specification

HMI TOUCH PANEL
HMI-ECO-121

2024-12-04 09:34:52 1.000