


fiche produit

article n° 70.115.1053.3

multipôle adaptateur BAS SAS LR 10 4,0 50



article n°	70.115.1053.3
EAN	4015573218598
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

version	insert de broche
taille (selon la norme DIN 43880)	10
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
couleur	gris
degré de pollution	3
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C
convient pour une installation en ligne	non

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
nombre de pôles	10
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	10
avec protection du fil	oui
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	4 mm²
contact de protection	oui

données techniques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	16 A
courant nominal selon CSA	16 A
section du conducteur souple min.	0,5 mm²

section du conducteur souple max.	4 mm ²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

version

avec logement	non
type de construction	long (6 champs de marque)
position du conducteur de protection	droite

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	etamé
longueur de dénudage	12 mm
résistance de contact	≤ 3 mOhm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage	M3/0,5-0,7 Nm fendu
vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

données techniques DIN EN 61984




tension nominale	500 V
tension nominale vers PE	500 V
courant nominal	16 A
tension nominale d'impulsion	6 kV

modules compatibles

article n°	type	description
70.300.1002.0	insert femelle BAS BUS 10 2,5 50 AG	
70.300.1040.0	insert femelle BAS BUS 10 2,5 50	
70.301.1040.0	insert femelle BAS BUS 10 2,5 50 AU	
70.302.1040.0	insert femelle BAS BUS OD 10 2,5 50	
70.500.1053.0	insert femelle BAS BUF 10 2,5 50	
70.502.1053.0	insert femelle BAS BUM 10 2,5 50 AG	
70.700.1058.0	insert femelle BAS BUC 10 50	
71.320.1028.0	bas BAS GUT GK 10 A	
71.325.1028.0	bas BAS GUT GP 10 A	
71.330.1035.0	bas BAS GUT GL 10 M20 A0	
71.330.1035.1	bas BAS GUT GL 10 M20 A1	
71.331.1035.0	bas BAS GUT GM 10 M20 A0	
71.331.1035.1	bas BAS GUT GM 10 M20 A1	
71.333.1035.0	bas BAS GUT GO 10 M20 A0	
71.333.1035.1	bas BAS GUT GO 10 M20 A1	
71.335.1035.0	bas BAS GUT GM 10 M25 A0	
71.335.1035.1	bas BAS GUT GM 10 M25 A1	
71.340.1035.0	bas BAS GUT GR 10 M20 A0	
71.340.1035.1	bas BAS GUT GR 10 M20 A1	
71.341.1035.0	bas BAS GUT GS 10 M20 A0	
71.341.1035.1	bas BAS GUT GS 10 M20 A1	
71.342.1035.0	bas BAS GUT GT 10 M20 A0	
71.342.1035.1	bas BAS GUT GT 10 M20 A1	
71.343.1035.0	bas BAS GUT GU 10 M20 A0	
71.343.1035.1	bas BAS GUT GU 10 M20 A1	
70.320.1028.0	bas BAS GUT GA 10 A	
70.325.1028.0	bas BAS GUT GE 10 A	
70.330.1035.0	bas BAS GUT GB 10 M20 A0	
70.330.1035.1	bas BAS GUT GB 10 M20 A1	
70.331.1035.0	bas BAS GUT GC 10 M20 A0	

70.331.1035.1	bas BAS GUT GC 10 M20 A1	
70.333.1035.0	bas BAS GUT GD 10 M20 A0	
70.333.1035.1	bas BAS GUT GD 10 M20 A1	
70.334.1035.0	bas BAS GUT GB 10 M25 A0	
70.334.1035.1	bas BAS GUT GB 10 M25 A1	
70.335.1035.0	bas BAS GUT GC 10 M25 50 A0	
70.335.1035.1	bas BAS GUT GC 10 M25 A1	
70.337.1035.1	bas BAS GUT GD 10 M25 A1	
70.340.1035.0	bas BAS GUT GF 10 M20 A0	
70.340.1035.1	bas BAS GUT GF 10 M20 A1	
70.341.1035.0	bas BAS GUT GG 10 M20 A0	
70.341.1035.1	bas BAS GUT GG 10 M20 A1	
70.342.1035.0	bas BAS GUT GH 10 M20 A0	
70.342.1035.1	bas BAS GUT GH 10 M20 A1	
70.343.1035.0	bas BAS GUT GI 10 M20 A0	
70.343.1035.1	bas BAS GUT GI 10 M20 A1	
70.344.1035.1	bas BAS GUT GB 10 M25 A	
70.405.1053.0	insert femelle BAS BUP 10 2,5 50 AG	

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaß
[] JE BEZUGSZEICHENANGABEN SIND MIT IEP. INTERNE ZEICHEN-REGLER



Gezeichnet: 10-polige Ausführung
70.115.1053.3

drawn: 10-pole version
70.115.1053.3

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-number	Polzahl pole	l	L
70.115.2453.3	24	83,4	104
70.115.1653.3	16	56,6	77,5
70.115.1053.3	10	36,5	57
70.115.0653.3	6	23,1	44

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
		/	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche:	2005 Tag Name			Zeichnung Nr. 70.115.0653.3 01K	Index		
		/			Entworfen 13.06. Schmitt J.						
		/			Gepf. - -						
		/			Normgepr. - -						
		/									
		/	 wieland Elektrische Verbindungen		Benennung			Ersatz für: -			
		/			KLEMMEN_ADAPTER Steckereinsatz SL-rechts/socket insert earth-right terminal adaptor 500V 16A 4mm						
		/									
		/									
		/									
Buchstabe		Datum / Blatt									
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sowie Inhalt sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

701150653301K_4 CAD0028 Schmitt 2005-06-15 08:36:18 1:000