

## fiche produit

article n° 72.713.4253.0

insert mâle POW STC 6/36 DF



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 72.713.4253.0 |
| EAN               | 4049088168598 |
| unité de commande | 5 pièce(s)    |

## certificats/approbations



## données techniques

### général

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| version                                                               | insert de broche |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0               |
| couleur                                                               | gris             |
| degré de pollution                                                    | 3                |
| convient pour une installation en ligne                               | non              |
| température de fonctionnement min.                                    | -40 °C           |
| température de fonctionnement max.                                    | 120 °C           |

### données de connexion

|                        |            |
|------------------------|------------|
| type de connexion      | sertissage |
| nombre de pôles        | 6          |
| avec protection du fil | non        |
| contact de protection  | oui        |

### données techniques UL/CSA

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| section du conducteur souple min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| section du conducteur souple max. | 6 mm <sup>2</sup>    |

### version

|               |     |
|---------------|-----|
| avec logement | non |
|---------------|-----|

### contacts

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| matériel de contact | voir contacts |
| surface             | voir contacts |

### données techniques DIN EN 61984

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| tension nominale             | 690 V  |
| courant nominal              | 40 A   |
| tension nominale d'impulsion | 2,5 kV |

## accessoires

| article n° | type | description |
|------------|------|-------------|
|------------|------|-------------|

|               |                              |  |
|---------------|------------------------------|--|
| 05.545.7900.8 | contact mâle 0,14-0,37/26-22 |  |
| 05.545.8000.8 | contact mâle 0,5/20          |  |
| 05.545.8100.8 | contact mâle 0,75/18         |  |
| 05.545.8200.8 | contact mâle 1,0/18          |  |
| 05.545.8300.8 | contact mâle 1,5/16          |  |
| 05.545.9200.8 | contact mâle 1,5/16          |  |
| 05.545.9300.8 | contact mâle 2,5/14          |  |
| 05.545.9400.8 | contact mâle 4/12            |  |
| 05.545.9500.8 | contact mâle 6/10            |  |

**modules compatibles**

| article n°    | type                          | description |
|---------------|-------------------------------|-------------|
| 76.350.4035.0 | capot BAS GOT GG 40HM25 50 A0 |             |
| 76.350.4035.1 | capot BAS GOT GG 40HM25 50 A1 |             |
| 76.350.4035.2 | capot BAS GOT GG 40HM25 50 A2 |             |
| 76.350.4035.3 | capot BAS GOT GG 16H M25 A3   |             |
| 76.351.1635.0 | capot BAS GOT GH 10H M20 A0   |             |
| 76.351.1635.1 | capot BAS GOT GH 16H M20 A1   |             |
| 76.351.1635.2 | capot BAS GOT GH 10H M20 A2   |             |
| 76.351.1635.3 | capot BAS GOT GH 10H M20 A3   |             |
| 76.352.4035.0 | capot BAS GOT GI 40HM25 50 A0 |             |
| 76.352.4035.1 | capot BAS GOT GI 16HM25 A1    |             |
| 76.352.4035.2 | capot BAS GOT GI 40HM25 50 A2 |             |
| 76.352.4035.3 | capot BAS GOT GI 16H M25 A3   |             |
| 76.353.4035.0 | capot BAS GOT GG 40HM32 50 A0 |             |
| 76.353.4035.1 | capot BAS GOT GG 16HM32 A1    |             |
| 76.353.4035.2 | capot BAS GOT GG 40HM32 50 A2 |             |
| 76.353.4035.3 | capot BAS GOT GG 16H M32 A3   |             |
| 76.354.4035.0 | capot BAS GOT GI 40HM32 50 A0 |             |
| 76.354.4035.1 | capot BAS GOT GI 40HM32 50 A1 |             |
| 76.354.4035.2 | capot BAS GOT GI 40HM32 50 A2 |             |
| 76.354.4035.3 | capot BAS GOT GI 16H M32 A3   |             |
| 76.360.4035.0 | capot BAS GOT GG 16H M40 A0   |             |
| 76.360.4035.1 | capot BAS GOT GG 40HM40 50 A1 |             |
| 76.362.4035.1 | capot BAS GOT GI 40HM40 50 A1 |             |
| 76.374.4035.0 | capot BAS GOT GL 40HM32 50 A0 |             |
| 76.330.4035.0 | bas BAS GUT GL 40HM25 50 A0   |             |
| 76.330.4035.1 | bas BAS GUT GL 40HM25 50 A1   |             |
| 76.331.4035.0 | bas BAS GUT GM 40HM25 50 A0   |             |
| 76.331.4035.1 | bas BAS GUT GM 40HM25 50 A1   |             |
| 76.333.4035.0 | bas BAS GUT GO 40HM25 50 A0   |             |
| 76.333.4035.1 | bas BAS GUT GO 40HM25 50 A1   |             |
| 76.334.4035.0 | bas BAS GUT GL 40HM32 50 A0   |             |
| 76.334.4035.1 | bas BAS GUT GL 40HM32 50 A1   |             |
| 76.335.4035.0 | bas BAS GUT GM 40HM32 50 A0   |             |
| 76.335.4035.1 | bas BAS GUT GM 40HM32 50 A1   |             |
| 76.337.4035.0 | bas BAS GUT GO 40HM32 50 A0   |             |
| 76.337.4035.1 | bas BAS GUT GO 40HM32 50 A1   |             |
| 76.340.4035.0 | bas BAS GUT GR 40HM25 50 A0   |             |
| 76.340.4035.1 | bas BAS GUT GR 40HM25 50 A1   |             |
| 76.341.4035.0 | bas BAS GUT GS 40HM25 50 A0   |             |
| 76.341.4035.1 | bas BAS GUT GS 40HM25 50 A1   |             |
| 76.342.4035.0 | bas BAS GUT GT 40HM25 50 A0   |             |
| 76.342.4035.1 | bas BAS GUT GT 40HM25 50 A1   |             |
| 76.343.4035.0 | bas BAS GUT GU 40HM25 50 A0   |             |
| 76.343.4035.1 | bas BAS GUT GU 40HM25 50 A1   |             |

|               |                               |  |
|---------------|-------------------------------|--|
| 76.344.4035.0 | bas BAS GUT GR 40HM32 50 A0   |  |
| 76.344.4035.1 | bas BAS GUT GR 40HM32 50 A1   |  |
| 76.345.4035.0 | bas BAS GUT GS 16HM32 A0      |  |
| 76.345.4035.1 | bas BAS GUT GS 40HM32 50 A1   |  |
| 76.346.4035.0 | bas BAS GUT GT 40HM32 50 A0   |  |
| 76.346.4035.1 | bas BAS GUT GT 40HM32 50 A1   |  |
| 76.347.4035.0 | bas BAS GUT GU 40HM32 50 A0   |  |
| 76.347.4035.1 | bas BAS GUT GU 40HM32 50 A1   |  |
| 73.350.4035.0 | capot BAS GOT GA 16HM25 50 A0 |  |
| 73.350.4035.1 | capot BAS GOT GA 16HM25 50 A1 |  |
| 73.350.4035.2 | capot BAS GOT GA 16HM25 50 A2 |  |
| 73.350.4035.3 | capot BAS GOT GA 16H M25 A3   |  |
| 73.351.1635.0 | capot BAS GOT GB 16H M25 A0   |  |
| 73.351.1635.1 | capot BAS GOT GB 16H M25 A1   |  |
| 73.351.1635.2 | capot BAS GOT GB 16H M25 A2   |  |
| 73.351.1635.3 | capot BAS GOT GB 16H M25 A3   |  |
| 73.352.4035.0 | capot BAS GOT GC 16HM25 50 A0 |  |
| 73.352.4035.1 | capot BAS GOT GC 16HM25 50 A1 |  |
| 73.352.4035.2 | capot BAS GOT GC 16HM25 50 A2 |  |
| 73.352.4035.3 | capot BAS GOT GC 16H M25 A3   |  |
| 73.353.4035.0 | capot BAS GOT GA 40HM32 50 A0 |  |
| 73.353.4035.1 | capot BAS GOT GA 40HM32 50 A1 |  |
| 73.353.4035.2 | capot BAS GOT GA 40HM32 50 A2 |  |
| 73.353.4035.3 | capot BAS GOT GA 16HM32 A3    |  |
| 73.354.4035.0 | capot BAS GOT GC 16HM32 50 A0 |  |
| 73.354.4035.1 | capot BAS GOT GC 16HM32 50 A1 |  |
| 73.354.4035.2 | capot BAS GOT GC 16HM32 50 A2 |  |
| 73.354.4035.3 | capot BAS GOT GC 16HM32 A2    |  |
| 73.355.4035.0 | capot BAS GOT GD 16HM25 50 A0 |  |
| 73.355.4035.1 | capot BAS GOT GD 16HM25 50 A1 |  |
| 73.355.4035.2 | capot BAS GOT GD 16HM25 50 A2 |  |
| 73.355.4035.3 | capot BAS GOT GD 16HM25 A2    |  |
| 73.357.4035.0 | capot BAS GOT GF 16HM25 50 A0 |  |
| 73.357.4035.1 | capot BAS GOT GF 16HM25 50 A1 |  |
| 73.357.4035.2 | capot BAS GOT GF 16HM25 50 A2 |  |
| 73.357.4035.3 | capot BAS GOT GF 16HM25 A3    |  |
| 73.358.4035.0 | capot BAS GOT GD 16HM32 50 A0 |  |
| 73.358.4035.1 | capot BAS GOT GD 16HM32 50 A1 |  |
| 73.358.4035.2 | capot BAS GOT GD 16HM32 50 A2 |  |
| 73.358.4035.3 | capot BAS GOT GD 16HM32 A3    |  |
| 73.359.4035.0 | capot BAS GOT GF 16HM32 50 A0 |  |
| 73.359.4035.1 | capot BAS GOT GF 16HM32 50 A1 |  |
| 73.359.4035.2 | capot BAS GOT GF 16HM32 50 A2 |  |
| 73.359.4035.3 | capot BAS GOT GF 16HM32 A3    |  |
| 73.360.4035.0 | capot BAS GOT GA 16HM40 A0    |  |
| 73.360.4035.1 | capot BAS GOT GA 16HM40 50 A1 |  |
| 73.360.4035.2 | capot BAS GOT GA 16HM40 A2    |  |
| 73.362.4035.0 | capot BAS GOT GC 16HM40 A0    |  |
| 73.362.4035.1 | capot BAS GOT GC 16HM40 50 A1 |  |
| 73.330.4035.0 | bas BAS GUT GB 16HM25 50 A0   |  |
| 73.330.4035.1 | bas BAS GUT GB 16HM25 50 A1   |  |
| 73.331.4035.0 | bas BAS GUT GC 16HM25 50 A0   |  |
| 73.331.4035.1 | bas BAS GUT GC 16M25 50 A1    |  |
| 73.333.4035.0 | bas BAS GUT GD 16HM25 50 A0   |  |
| 73.333.4035.1 | bas BAS GUT GD 16HM25 50 A1   |  |
| 73.334.4035.0 | bas BAS GUT GB 16HM32 50 A0   |  |
| 73.334.4035.1 | bas BAS GUT GB 16HM32 50 A1   |  |

|               |                                |  |
|---------------|--------------------------------|--|
| 73.335.4035.0 | bas BAS GUT GC 16HM32 50 A0    |  |
| 73.335.4035.1 | bas BAS GUT GC 16HM32 50 A1    |  |
| 73.337.4035.0 | bas BAS GUT GD 16HM32 50 A0    |  |
| 73.337.4035.1 | bas BAS GUT GD 16HM32 50 A1    |  |
| 73.338.4035.1 | bas BAS GUT GB 16H M40 A1      |  |
| 73.339.4035.0 | bas BAS GUT GC 16H M40 A0      |  |
| 73.339.4035.1 | bas BAS GUT GC 16H M40 A1      |  |
| 73.340.4035.0 | bas BAS GUT GB 16H M40 A1      |  |
| 73.340.4035.1 | bas BAS GUT GF 16HM25 50 A1    |  |
| 73.341.4035.0 | bas BAS GUT GC 16H M40 A1      |  |
| 73.341.4035.1 | bas BAS GUT GG 16HM25 50 A1    |  |
| 73.342.4035.0 | bas BAS GUT GH 16HM25 50 A0    |  |
| 73.342.4035.1 | bas BAS GUT GH 16HM25 50 A1    |  |
| 73.343.4035.0 | bas BAS GUT GI 16HM25 50 A0    |  |
| 73.343.4035.1 | bas BAS GUT GI 16HM25 50 A1    |  |
| 73.344.4035.0 | bas BAS GUT GF 16HM32 50 A0    |  |
| 73.344.4035.1 | bas BAS GUT GF 16HM32 50 A1    |  |
| 73.345.4035.0 | bas BAS GUT GG 16HM32 50 A0    |  |
| 73.345.4035.1 | bas BAS GUT GG 16HM32 50 A1    |  |
| 73.346.4035.0 | bas BAS GUT GH 16HM32 50 A0    |  |
| 73.346.4035.1 | bas BAS GUT GH 16HM32 50 A1    |  |
| 73.347.4035.0 | bas BAS GUT GI 16HM32 50 A0    |  |
| 73.347.4035.1 | bas BAS GUT GI 40HM32 50 A1    |  |
| 73.353.4045.1 | capot BAS GOE GA 16HM32 50 A1  |  |
| 70.320.1638.0 | bas BAS GUE GA 16 50 A         |  |
| 72.703.4253.0 | insert femelle POW BUC 6/36 DF |  |

