
Fiche produit

Article n° 96.222.6098.4

assemblage de câbles RST20I2K1-S315OL 60BR0

RST 20i3/2 câble de connexion mâle - extrémité libre, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétractation, application ~50V/-120V, 16A, type de câble Ölflex classic 100, longueur 6.0m, section 1.5mm², codage couleur signal marron



Article n°	96.222.6098.4
EAN	4015573965966
Unité de commande	15 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage des pôles	1, 2
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	gris
Diamètre du câble min.	6 mm
Diamètre du câble max.	6,6 mm
Type de câble	Mâle - dénudé

type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non


Matériel


Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

Longueur totale	6 m

Dessin technique





Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown)	Typ type
96.222.XX98.4	XX in dm-Schritten	96.222.1098.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1-S315OL 10BR01
U6.222.XX98.4	XX in m-Schritten	U6.222.1298.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1-S315OLX12BR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Tag/Date | Name
2007
gezeichnet/drawn: 29.03. Kneitz
geprüft/checked: - -
Normgepr./Stand. check: - -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.222.0498.4 01K | Index: b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: 96.222.0488.0 01K von 19.03.2007 (a)

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
b	08.05.2014/	
a	29.03.2007/	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

freies Ende-Stecker Crimpausführung/free end-male pre-assembled cable crimp design K1 50V

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig