


Fiche produit

Article n° 72.215.1253.0

Insert mâle POW STS 6/6 GC CA AG



Article n°	72.215.1253.0
EAN	4015573226814
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

version	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	HB
Couleur	gris
Cycles d'accouplement	200
Degré de pollution	3
Convient pour une installation en ligne	non
taille alternative	16
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
Nombre de pôles	6
Plus contacts de commutation	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	6
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
Nombre total de pôles sans contact avec la terre	12
Avec protection du fil	oui
Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) Section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	1 mm²
Section du conducteur rigide (solide/multibrin) Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	10 mm²
Contact de protection	oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL/CSA	600 V
Courant nominal selon UL	40 A
Courant nominal selon CSA	40 A
section du conducteur souple Min.	1 mm²
section du conducteur souple Max.	10 mm²
section du conducteur souple AWG	16-6 AWG

version

Avec logement	non
---------------	-----

Contacts

Matériel de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	# 1,5 mOhm
Longueur de dénudage	10 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis de serrage	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	M5/2.0-2.5 Nm fendu

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	690 V
Tension nominale 2	400 V
Tension nominale vers PE	400 V
Courant nominal	40 A
Courant nominal 2	16 A
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Assemblées

Article n°	Type	Description
72.205.1253.0	Insert femelle POW BUS 6/6 GC CA AG	
72.250.1635.2	Capot POW GOT GA 16 M40 69 A2	
72.320.1628.0	Bas BAS GUT GA 16 69 A	