Fiche produit

Article n° 96.222.8038.4

assemblage de câbles RST20I2K1-S315 L 80BR0

RST20i2 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



Article n°	96.222.8038.4
EAN	4015573946118
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage des pôles	1, 2
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	8,5 mm
Diamètre du câble max.	9,7 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion

type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non


Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	4,967 kWh

Dimensions

Longueur totale	8 m

Dessin technique



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signal brown)	Typ type
96.222.XX38.4	XX in dm-Schritten	96.222.1038.4 = 10dm/L= 1000mm	RST20I2K1-S315 L 10BR01
U6.222.XX38.4	XX in m-Schritten	U6.222.1238.4 = 12 m/L=12000mm	RST20I2K1-S315 LX12BR01

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	18.07.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.222.0438.4 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: Zchng.v.14.11.2006 (a)

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	18.07.2013/

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

freies Ende-Stecker Crimpausführung/free end-male pre-assembled cable crimp design K1 50V

96222043840IK_2 CADM3029 Schmitt 2013-07-18T11:19:20 1.000

OU-PEM-08/91b