

fiche produit

article n° 96.222.5038.4

assemblage de câbles RST20I2K1-S315 L 50BR0

RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



article n°	96.222.5038.4
EAN	4015573946088
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

général

courant nominal	16 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	58,1 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage de pôle	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	1,5 mm ²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	8,5 mm
diamètre du câble max.	9,7 mm
type de câble	mâle - dénudé

type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	mâle
blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,137 kWh/St

dimensions

longueur totale	5 m
-----------------	-----

