fiche produit

article n° 72.300.0653.0

insert femelle BAS BUS 6 2,5 69



article n°	72.300.0653.0
EAN	4015573227033
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

version	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
couleur	gris
cycles d'accouplement	200
degré de pollution	3
convient pour une installation en ligne	non
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
nombre de pôles	4
plus contacts de commutation	2
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	6
avec protection du fil	oui
section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	0,5 mm²
section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	2,5 mm²
contact de protection	oui

données techiques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	16 A
courant nominal selon CSA	16 A
section du conducteur souple min.	0,5 mm²
section du conducteur souple max.	2,5 mm²
section du conducteur souple AWG	22-12 AWG

version

avec logement	non

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	etamé
résistance de contact	# 1,5 mOhm
longueur de dénudage	7 mm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage	H1/0.5-0.7 Nm
vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

données techniques DIN EN 61984

tension nominale	690 V
tension nominale vers PE	690 V
courant nominal	16 A
tension nominale d'impultion	8 kV

modules compatibles

article n°	type	description
72.310.0653.0	insert mâle BAS STS 6 2,5 69	
72.710.0658.0	insert mâle BAS STC 6 69	
70.350.0635.0	capot BAS GOT GG 6 M20 A0	
70.350.0635.1	capot BAS GOT GG 6 M20 A1	
70.350.0635.2	capot BAS GOT GG 6 M20 A2	
70.350.0635.3	capot BAS GOT GG 6 M20 A3	
70.352.0635.0	capot BAS GOT GI 6 M20 A0	
70.352.0635.1	capot BAS GOT GI 6 M20 A1	
70.352.0635.2	capot BAS GOT GI 6 M20 A2	
70.352.0635.3	capot BAS GOT GI 6 M20 A3	
70.353.0635.0	capot BAS GOT GG 6 M25 A0	
70.353.0635.1	capot BAS GOT GG 6 M25 A1	
70.353.0635.2	capot BAS GOT GG 6 M25 A2	
70.353.0635.3	capot BAS GOT GG 6 M25 A3	
70.354.0635.0	capot BAS GOT GI 6 M25 A0	
70.354.0635.1	capot BAS GOT GI 6 M25 A1	
70.354.0635.2	capot BAS GOT GI 6 M25 A2	
70.354.0635.3	capot BAS GOT GI 6 M25 A3	
70.372.0635.0	capot BAS GOT GL 6 M20 50 A0	
70.372.0635.1	capot BAS GOT GL 6 M20 50 A1	
70.372.0635.3	capot BAS GOT GL 6 M20 A3	
70.450.0637.1	capot BAS GOM GG 6 M20 B1	
70.452.0637.1	capot BAS GOM GI 6 M20 B1	
70.472.0637.1	capot BAS GOM GL 6 M20 B1	
73.350.0635.0	capot BAS GOT GG 6HM25 69 A0	
73.350.0635.1	capot BAS GOT GG 6HM25 69 A1	
73.350.0635.2	capot BAS GOT GG 6HM25 69 A2	
73.350.0635.3	capot BAS GOT GG 6HM25 A3	
73.351.0635.0	capot BAS GOT GH 6HM20 A0	
73.351.0635.1	capot BAS GOT GH 6HM20 A1	
73.351.0635.2	capot BAS GOT GH 6HM20 A2	
73.351.0635.3	capot BAS GOT GH 6HM20 A3	
73.352.0635.0	capot BAS GOT GI 6HM25 69 A0	
73.352.0635.1	capot BAS GOT GI 6HM25 69 A1	
73.352.0635.2	capot BAS GOT GI 6HM25 69 A2	

73.352.0635.3	capot BAS GOT GI 6HM25 A3	
73.353.0635.0	capot BAS GOT GG 6HM32 69 A0	
73.353.0635.1	capot BAS GOT GG 6HM32 69 A1	
73.353.0635.2	capot BAS GOT GG 6HM32 69 A2	
73.353.0635.3	capot BAS GOT GG 6HM32 A3	
73.354.0635.0	capot BAS GOT GI 6HM32 69 A0	
73.354.0635.1	capot BAS GOT GI 6HM32 69 A1	
73.354.0635.2	capot BAS GOT GI 6HM32 69 A2	
73.354.0635.3	capot BAS GOT GI 6HM32 A3	
70.320.0628.0	bas BAS GUT GK 6 A	
70.325.0628.0	bas BAS GUT GP 6 A	
70.330.0635.0	bas BAS GUT GL 6 M20 A0	
70.330.0635.1	bas BAS GUT GL 6 M20 A1	
70.331.0635.0	bas BAS GUT GM 6 M20 A0	
70.331.0635.1	bas BAS GUT GM 6 M20 A1	
70.332.0635.0	bas BAS GUT GN 6 M20 A0	
70.332.0635.1	bas BAS GUT GN 6 M20 A1	
70.333.0635.0	bas BAS GUT GO 6 M20 A0	
70.333.0635.1	bas BAS GUT GO 6 M20 A1	
70.334.0635.0	bas BAS GUT GL 6 M25 A0	
70.334.0635.1	bas BAS GUT GL 6 M25 A1	
70.335.0635.0	bas BAS GUT GM 6 M25 50 A0	
70.335.0635.1	bas BAS GUT GM 6 M25 A1	
70.337.0635.0	bas BAS GUT GO 6 M25 A0	
70.337.0635.1	bas BAS GUT GO 6 M25 A1	
70.340.0635.0	bas BAS GUT GR 6 M20 A0	
70.340.0635.1	bas BAS GUT GR 6 M20 A1	
70.341.0635.0	bas BAS GUT GS 6 M20 A0	
70.341.0635.1	bas BAS GUT GS 6 M20 A1	
70.342.0635.0	bas BAS GUT GT 6 M20 A0	
70.342.0635.1	bas BAS GUT GT 6 M20 A1	
70.343.0635.0	bas BAS GUT GU 6 M20 A0	
70.343.0635.1	bas BAS GUT GU 6 M20 A1	
70.420.0637.0	bas BAS GUM GK 6 B	
70.425.0637.0	bas BAS GUM GP 6 B	
70.430.0637.1	bas BAS GUM GL 6 M20 B1	
70.431.0637.1	bas BAS GUM GM 6 M20 B1	
70.440.0637.1	bas BAS GUM GR 6 M20 B1	
70.441.0637.1	bas BAS GUM GS 6 M20 B1	
73.330.0635.0	bas BAS GUT GL 6HM25 69 A0	
73.330.0635.1	bas BAS GUT GL 6HM25 69 A1	
73.331.0635.0	bas BAS GUT GM 6HM25 69 A0	
73.331.0635.1	bas BAS GUT GM 6HM25 69 A1	
73.334.0635.0	bas BAS GUT GL 6HM32 69 A0	
73.334.0635.1	bas BAS GUT GL 6HM32 69 A1	
73.335.0635.0	bas BAS GUT GM 6HM32 69 A0	
73.335.0635.1	bas BAS GUT GM 6HM32 69 A1	
73.340.0635.0	bas BAS GUT GR 6HM25 69 A0	
73.340.0635.1	bas BAS GUT GR 6HM25 69 A1	
73.341.0635.0	bas BAS GUT GS 6HM25 69 A0	
73.341.0635.1	bas BAS GUT GS 6HM25 69 A1	
73.342.0635.0	bas BAS GUT GT 6HM25 69 A0	
73.342.0635.1	bas BAS GUT GT 6HM25 69 A1	
73.344.0635.0	bas BAS GUT GR 6HM32 69 A0	
73.344.0635.1	bas BAS GUT GR 6HM32 69 A1	
73.345.0635.0	bas BAS GUT GS 6HM32 69 A0	
73.345.0635.1	bas BAS GUT GS 6HM32 69 A1	

73.346.0635.0	bas BAS GUT GT 6HM32 69 A0	
73.346.0635.1	bas BAS GUT GT 6HM32 69 A1	