fiche produit

article n° 96.222.3008.4

# assemblage de câbles RST20I2K1-S315PL 30BR0

RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



| | |
|---|---|
| article n° | 96.222.3008.4 |
| EAN | 4015573945814 |
| unité de commande | 25 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**remarque**

| | |
|---|---|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 35,3 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | marron |
| marquage des pôles | 1, 2 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**version**

| | |
|---|---|
| type de construction | gaine thermorétractable |
| type de connexion | sertissage |
| section nominale du conducteur | 1,5 mm² |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 35 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H05VV-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble min. | 7,3 mm |
| diamètre du câble max. | 7,7 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |

| | |
|---|---|
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle |
| blindé | non |


**matériel**

| | |
|---|---|
| traitement de surface | plaqué argent |
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 1,005 kWh/St |
| classe incendie | Eca |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur totale | 3 m |

dessin technique




Ansicht in Pfeilrichtung
view in arrow direction

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signal brown) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 96.222.XX08.4 | XX in dm-Schritten | 96.222.1008.4 = 10dm/L= 1000mm | RST20I2K1-S315PL 10BR01 |
| U6.222.XX08.4 | XX in m-Schritten | U6.222.1208.4 = 12 m/L=12000mm | RST20I2K1-S315PLX12BR01 |

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2013 gezeichnet drawn | 03.07. | Schmitt J. |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.222.0408.4 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: Zchng.v.14.11.2006 (a)

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a | 03.07.2013/ |

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

freies Ende-Stecker Crimpausführung/free end-male pre-assembled cable crimp design K1 50V

96222040801K_2 CADW3029 Schmitt 2013-07-03T10:03:01 1.000

OU-PEM-08/91b

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.