
fiche produit

article n° 70.512.2453.0

insert mâle BAS STM 24 2,5 50 AG



article n°	70.512.2453.0
EAN	4015573710733
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

version	insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
couleur	gris
cycles d'accouplement	500
degré de pollution	3
convient pour une installation en ligne	non
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	raccordement à ressort
nombre de pôles	24
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	24
avec protection du fil	oui
section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	0,5 mm²
section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	2,5 mm²
contact de protection	oui

données techiques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	11,5 A
courant nominal selon CSA	11,5 A
section du conducteur souple min.	0,14 mm²
section du conducteur souple max.	2,5 mm²
section du conducteur souple AWG	26-14 AWG

version

avec logement	non

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	plaqué argent
résistance de contact	# 3 mOhm
longueur de dénudage	10 mm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

données techniques DIN EN 61984

tension nominale	500 V
tension nominale vers PE	500 V
courant nominal	16 A
tension nominale d'impultion	6 kV

accessoires

article n°	type	description
06.502.4000.0	tournevis DIN 5264 A 0,6 x 3,5	

modules compatibles

article n°	type	description
70.100.2453.3	multipôle adaptateur BAS BAS LL 24 4,0 50	
70.100.2453.4	multipôle adaptateur BAS BAS KL 24 4,0 50	
70.105.2453.3	multipôle adaptateur BAS BAS LR 24 4,0 50	
70.105.2453.4	multipôle adaptateur BAS BAS KR 24 4,0 50	
70.940.2453.3	kit adaptateur multipôle BAS GAZSHLB24 4,0 50	
70.940.2453.4	kit adaptateur multipôle BAS GAZSNLB24 4,0 50	
70.945.2453.3	kit adaptateur multipôle BAS GAZSHRB24 4,0 50	
70.945.2453.4	kit adaptateur multipôle BAS GAZSNRB24 4,0 50	
70.700.2458.0	insert femelle BAS BUC 24 50	
76.338.6435.1	bas BAS GUT GL 24HM40 A1	
76.339.6435.1	bas BAS GUT GM 24HM40 A1	
76.350.6435.0	capot BAS GOT GG 24HM25 50 A0	
76.350.6435.1	capot BAS GOT GG 24HM25 50 A1	
76.350.6435.2	capot BAS GOT GG 24HM25 50 A2	
76.350.6435.3	capot BAS GOT GG 24H M25 A3	
76.351.2435.0	capot BAS GOT GH 24H M25 A0	
76.351.2435.1	capot BAS GOT GH 24H M25 A1	
76.351.2435.2	capot BAS GOT GH 24H M25 A2	
76.351.2435.3	capot BAS GOT GH 24H M25 A3	
76.352.6435.0	capot BAS GOT GI 24HM25 50 A0	
76.352.6435.1	capot BAS GOT GI 24HM25 50 A1	
76.352.6435.2	capot BAS GOT GI 24HM25 50 A2	
76.352.6435.3	capot BAS GOT GI 24H M25 A3	
76.353.6435.0	capot BAS GOT GG 24HM32 50 A0	
76.353.6435.1	capot BAS GOT GG 24HM32 50 A1	
76.353.6435.2	capot BAS GOT GG 24HM32 50 A2	
76.353.6435.3	capot BAS GOT GG 24H M32 A3	
76.354.6435.0	capot BAS GOT GI 24HM32 50 A0	
76.354.6435.1	capot BAS GOT GI 24HM32 50 A1	
76.354.6435.2	capot BAS GOT GI 24HM32 50 A2	
76.354.6435.3	capot BAS GOT GI 24H M32 A3	

76.360.6435.1	capot BAS GOT GG 24H M40 A1	
76.362.6435.1	capot BAS GOT GI 24H M40 A1	
76.334.6435.0	bas BAS GUT GL 24HM32 50 A0	
76.334.6435.1	bas BAS GUT GL 24HM32 50 A1	
76.335.6435.0	bas BAS GUT GM 24HM32 50 A0	
76.335.6435.1	bas BAS GUT GM 24HM32 50 A1	
76.337.6435.0	bas BAS GUT GO 24HM32 50 A0	
76.337.6435.1	bas BAS GUT GO 24HM32 50 A1	
76.344.6435.0	bas BAS GUT GR 24HM32 50 A0	
76.344.6435.1	bas BAS GUT GR 24HM32 50 A1	
76.345.6435.0	bas BAS GUT GS 24HM32 50 A0	
76.345.6435.1	bas BAS GUT GS 24HM32 50 A1	
76.346.6435.0	bas BAS GUT GT 24HM32 50 A0	
76.346.6435.1	bas BAS GUT GT 24HM32 50 A1	
76.347.6435.0	bas BAS GUT GU 24HM32 50 A0	
76.347.6435.1	bas BAS GUT GU 24HM32 50 A1	
72.250.2435.2	capot POW GOT GA 24 M50 69 A2	
73.350.6435.0	capot BAS GOT GA 24HM25 50 A0	
73.350.6435.1	capot BAS GOT GA 24HM25 50 A1	
73.350.6435.2	capot BAS GOT GA 24HM25 50 A2	
73.350.6435.3	capot BAS GOT GA 24H M25 A3	
73.351.2435.0	capot BAS GOT GB 24H M25 A0	
73.351.2435.1	capot BAS GOT GB 24H M25 A1	
73.351.2435.2	capot BAS GOT GB 24H M25 A2	
73.351.2435.3	capot BAS GOT GB 24H M25 A3	
73.352.6435.0	capot BAS GOT GC 24HM25 50 A0	
73.352.6435.1	capot BAS GOT GC 24HM25 50 A1	
73.352.6435.2	capot BAS GOT GC 24HM25 50 A2	
73.352.6435.3	capot BAS GOT GC 24H M25 A3	
73.353.6435.0	capot BAS GOT GA 24HM32 50 A0	
73.353.6435.1	capot BAS GOT GA 24H M32 A1	
73.353.6435.2	capot BAS GOT GA 24HM32 50 A2	
73.353.6435.3	capot BAS GOT GA 24H M32 A3	
73.354.6435.0	capot BAS GOT GC 24HM32 50 A0	
73.354.6435.1	capot BAS GOT GC 24HM32 50 A1	
73.354.6435.2	capot BAS GOT GC 24HM32 50 A2	
73.354.6435.3	capot BAS GOT GC 24HM32 A3	
73.355.6435.0	capot BAS GOT GD 24HM25 50 A0	
73.355.6435.1	capot BAS GOT GD 24HM25 50 A1	
73.355.6435.2	capot BAS GOT GD 24HM25 50 A2	
73.355.6435.3	capot BAS GOT GD 24HM25 A3	
73.357.6435.0	capot BAS GOT GF 24HM25 50 A0	
73.357.6435.1	capot BAS GOT GF 24HM25 50 A1	
73.357.6435.2	capot BAS GOT GF 24HM25 50 A2	
73.357.6435.3	capot BAS GOT GF 24HM25 A3	
73.358.6435.0	capot BAS GOT GD 24HM32 50 A0	
73.358.6435.1	capot BAS GOT GD 24HM32 50 A1	
73.358.6435.2	capot BAS GOT GD 24HM32 50 A2	
73.358.6435.3	capot BAS GOT GD 24HM32 A3	
73.359.6435.0	capot BAS GOT GF 24HM32 50 A0	
73.359.6435.1	capot BAS GOT GF 24HM32 50 A1	
73.359.6435.2	capot BAS GOT GF 24HM32 50 A2	
73.359.6435.3	capot BAS GOT GF 24HM32 A3	
73.360.6435.0	capot BAS GOT GA 24HM40 A0	
73.360.6435.1	capot BAS GOT GA 24HM40 50 A1	
73.360.6435.2	capot BAS GOT GA 24HM40 A2	
73.362.6435.0	capot BAS GOT GC 24HM40 A0	

73.362.6435.1	capot BAS GOT GC 24HM40 50 A1	
73.365.6435.1	capot BAS GOT GD 24HM40 A1	
73.367.6435.0	capot BAS GOT GF 24HM40 A0	
73.334.6435.0	bas BAS GUT GB 24HM32 50 A0	
73.334.6435.1	bas BAS GUT GB 24HM32 50 A1	
73.335.6435.0	bas BAS GUT GC 24HM32 50 A0	
73.335.6435.1	bas BAS GUT GC 24HM32 50 A1	
73.337.6435.0	bas BAS GUT GD 24HM32 50 A0	
73.337.6435.1	bas BAS GUT GD 24HM32 50 A1	
73.338.6435.1	bas BAS GUT GB 24H M40 A1	
73.339.6435.1	bas BAS GUT GC 24H M40 A1	
73.344.6435.0	bas BAS GUT GF 24HM32 50 A0	
73.344.6435.1	bas BAS GUT GF 24HM32 50 A1	
73.345.6435.0	bas BAS GUT GG 24HM32 50 A0	
73.345.6435.1	bas BAS GUT GG 24HM32 50 A1	
73.346.6435.0	bas BAS GUT GH 24HM32 50 A0	
73.346.6435.1	bas BAS GUT GH 24HM32 50 A1	
73.347.6435.0	bas BAS GUT GI 24HM32 50 A0	
73.347.6435.1	bas BAS GUT GI 24HM32 50 A1	