

## fiche produit

article n° 96.223.7097.4

### assemblage de câbles RST20I2K1B-325OL 70BR0

RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 96.223.7097.4 |
| EAN               | 4015573966130 |
| unité de commande | 10 pièce(s)   |

### certificats/approbations



### données techniques

#### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 20 A                                                  |
| tension nominal                              | 50 V / 120 V                                          |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| degré de pollution                           | 3                                                     |
| résistance de la continuité                  | 48,98 mOhm                                            |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | marron                                                |
| Marquage de pôle                             | 1, 2                                                  |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| type de construction                    | gaine thermorétractable                 |
| type de connexion                       | sertissage                              |
| section nominale du conducteur          | 2,5 mm²                                 |
| classe de protection (IP)               | IP66/68 (3m;2h)                         |
| longueur de dénudage                    | 9 mm                                    |
| longueur de dégainage                   | 35 mm                                   |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne                           | Ölflex® Classic 110                     |
| couleur du câble                        | gris                                    |
| diamètre du câble min.                  | 8,5 mm                                  |
| diamètre du câble max.                  | 9,4 mm                                  |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| type de câble                       | douille - extrémité libre |
| type de cordon                      | câble de connexion        |
| type d'extrémité du câble Version 1 | prise de courant          |
| type d'extrémité du câble version 2 | extrémité libre du câble  |
| blindé                              | non                       |

**matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| traitement de surface                                | plaqué argent |
| sans halogène                                        | non           |
| câble résistance à la température continue           | 70 °C         |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 3,341 kWh/St  |

**dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 7 m |
|-----------------|-----|

