Fiche produit

Article n° 96.222.7097.4

assemblage de câbles RST20I2K1B-315OL 70BR0

RST 20i3/2 câble de connexion femelle - extrémité libre, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétractation, application ~50V/-120V, 16A, type de câble Ölflex classic 100, longueur 7.0m, section 1.5mm², codage couleur signal marron



Article n°	96.222.7097.4
EAN	4015573965898
Unité de commande	15 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage des pôles	1, 2
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	gris
Diamètre du câble min.	6 mm
Diamètre du câble max.	6,6 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre

type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non


Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

Longueur totale	7 m

Dessin technique



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown)	Typ type
96.222.XX97.4	XX in dm-Schritten	96.222.1097.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1B-3150L 10BR01
U6.222.XX97.4	XX in m-Schritten	U6.222.1297.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1B-3150LX12BR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
2007		
gezeichnet drawn	29.03.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.222.0497.4 01K Index: b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: 96.222.0487.4 01K von 19.03.2007 ⓐ

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
b	08.05.2014/
a	29.03.2007/

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Buchse-freies Ende Crimpausführung/female-free end pre-assembled cable crimp design K1 50V

QU-MEE-01/14 -

96222049740 1K_2 CADW3027 Dwelsch 2014-05-08T10:40:47 1.000