Fiche produit

Article n° 96.222.6037.4

assemblage de câbles RST20I2K1B-315 L 60BR0

RST20i2 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



Article n°	96.222.6037.4
EAN	4015573946019
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage des pôles	1, 2
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	8,5 mm
Diamètre du câble max.	9,7 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion

type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,746 kWh

Dimensions

Longueur totale	6 m

Dessin technique

