

fiche produit

article n° 83.242.0040.0

Lampe RST 120VDC 5W STD



article n°	83.242.0040.0
EAN	4049088494864
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

type de montage	mur et plafond
matériau du boîtier	polyamide
couleur du boîtier	noir
type de commutation	commutation permanente / commutation de veille
classe de protection	II
connexion d'alimentation de puissance	

données techniques

tension nominale	120 V
tension d'entrée minimale	19,2 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	120 V
courant nominal	
puissance de la lampe	5 W
type de tension	DC
puissance lumineuse	450 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	6000 K
classe de protection (IP)	IP65
protection contre les inversions de polarité	oui
caractérisation de l'éclairage de secours	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
température ambiante ta max.	50 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
normes	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

dimensions

longueur	153 mm
largeur	104 mm

hauteur	75,7 mm
---------	---------


accessoires

article n°	type	description
06.563.8853.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle noir
05.560.3419.0	fiche de montage Podis LED	
G0.500.2041.5	fiche de montage RST BOX	

modules compatibles

article n°	type	description
46.031.4556.7	connecteur BUCHSENTEIL+ZE RST16i3/2S B1 ZT4 S GN	RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact feuille verte

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1



Qu - PEE 12/92

Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
83.242.0040.0	RST 120VDC 5W STD
83.242.1040.0	RST 120VDC 5W EMR

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
	 Werkstoff/ Material	2019 Tag/ Date	Name
	Maßstab/Scale	gezeichnet drawn 18.10.	Koetzner
		geprüft checked	
		Normgepr. Stand. check	
	Datei/ File: 045671_01K.DCD	Zeichnung Nr./ Drawing No. T 83.242.0040.0 01K	
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Ersatz für/ Replacement for:	
	 wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/ Title Teilespezifikation / Component specification podis LED
Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet		
Änderung/ Revision			