fiche produit

article n° 83.242.0046.0

Lampe RST 120V DC 5W STD M



article n°	83.242.0046.0
EAN	4049088561849
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

type de montage	mur et plafond
matériau du boîtier	polyamide
couleur du boîtier	noir
type de commutation	commutation permanente / commutation de veille
classe de protection	II
connexion d'alimentation de puissance	

données techniques

tension nominale	120 V
tension d'entrée minimale	19,2 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	120 V
courant nominal	
puissance de la lampe	5 W
type de tension	DC
puissance lumineuse	450 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	6000 K
classe de protection (IP)	IP65
mode	fonctionnement continue
fusible	2A / 125 VDC
protection contre les inversions de polarité	oui
caractérisation de l'éclairage de secours	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
température ambiante ta max.	50 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
normes	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


dimensions

longueur	180 mm
largeur	130 mm
hauteur	85 mm

modules compatibles

article n°	type	description
46.031.4556.7	connecteur BUCHSENTEIL+ZE RST16I3/2S B1 ZT4 S GN	RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact feuille verte

dessin technique



Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
83.242.0046.0	RST 120VDC 5W STD M
83.242.1046.0	RST 120VDC 5W EMR M

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: / First Use:	Blatt: / Sheet:

	2019	Tag/ Date	Name
Werkstoff/ Material	gezeichnet / drawn	18.10.	Koetzner
Maßstab/Scale	geprüft / checked		
	Normgepr. / Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
T 83.242.0046.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 046591__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index | Datum/ Blatt / Date/ Sheet
Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification

podis LED

83__242__0046__001K__2 CADW4033 Koetzner 2019-10-21T11:25:47 1.000