fiche produit

article n° 83.040.1334.0

commutateur IP WIENET LMS 16-W



article n°	83.040.1334.0
EAN	4049088371189
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

c UL us LISTED

données techniques

type de montage	rail DIN
classe de protection (IP)	IP30
matériau du boîtier	métal
gérable	non
Ethernet	oui
alimentation par Ethernet	non
Fast Ethernet	oui
gigabit Ethernet	non
nombre de port 10/100 Mbps RJ45	16
diagnostique LED	alimentation / état de la liaison / données / débit de données
10 Gigabit Ethernet	non
nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45	0
nombre de port 100 Mbps SC	0
nombre de 100 Mbps connexion ST	0

données techniques

type de tension	DC
température de fonctionnement minimale	-40 °C
fonctionnement maximal Température de fonctionnement	75 °C
alimentation électrique redondante	2 alimentations

circuit d'alimentation

type de tension	DC
tension de fonctionnement minimale	9 V
tension de fonctionnement max.	30 V
consommation max.	< 8 W


dimensions

profondeur	84 mm
largeur	74 mm
hauteur	120 mm

accessoires

article n°	type	description
78.999.4000.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 10 m	

dessin technique



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2016	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	28.09.	Koetzner
	geprüft checked		
	Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.1334.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 044621__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet
Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title
Teilespezifikation / Component specification
IP-SWITCH / IP SWITCH
wienet LMS 16-W

83_040__1334__001K__2 CADW3072 Koetzner 2016-09-28T08:42:30 1.000