

fiche produit

article n° 83.050.0001.0

HMI Panel HMI-ECO-070



article n°	83.050.0001.0
EAN	4049088468742
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

données techniques

température de fonctionnement min.	-10 °C
température de fonctionnement max.	60 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
température de stockage / transport min.	-20 °C
humidité relative min.	10 %
humidité relative max.	90 %
classe de protection (IP)	IP66
degré de protection (NEMA)	4X
nombre d'interfaces Ethernet industriel HW	1
nombre d'interfaces RS232 HW	1
nombre d'interfaces RS422 HW	1
nombre d'interfaces RS485 HW	4
nombre d'interfaces USB HW	1
protocole supporté pour MODBUS	oui
normes	EN61000-6-2, EN61000-6-4
certifications	oui
refroidissement	refroidissement naturel avec une distance minimale de 50 mm par rapport à l'environnement
choc	50 G, 11 Ms, X, Y, Z Direction (EN 60068-2-27)
EMI	FCC Part 15 Class A
horloge temps réel	oui
luminance	oui
vibration	10...55 Hz (IEC60068-2-64)
certificat UL	UL61010
certificat ROHS	oui

protocoles Ethernet	ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a.
familles d'automates compatibles	Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a.
cycles d'utilisation	≥ 1000000
type d'alimentation	SELV (UL 508, UL 248)
type de police	taïwanais (chinois traditionnel), japonais (ANK, Kanji), kyrille, coréen, chinois (simp. chinois), ASCII (type européen)

circuit d'alimentation


tension d'alimentation nominale minimale pour le DC	21,6 V
maximale tension d'alimentation nominale en DC	26,4 V
type de tension	DC
consommation nominale DC	20 W

dimensions

largeur de face	203,8 mm
hauteur de face	148,8 mm
profondeur d'installation	37,1 mm
largeur de découpe	191,5 mm
hauteur de découpe	138 mm
poids	550 g

accessoires

article n°	type	description
78.999.4000.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 10 m	



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com				
© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved		Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich Confidentiality Class: Confidential		ja / yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - Drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:		
		Werkstoff / Material		2017 gezeichnet drawn	Tag/Date 27.11.	Name Koetzn	Zeichnung Nr. / Drawing No. - 83.050.0001.0 01K	Index b
	Maßstab / Scale			Elektronische Freigabe Electronic Release				
				Maße in mm / Dimensions are in mm				
		Datei/ File: 045621_B01K.DCD		Ersatz für / Replacement for: -				
	03.12.24	 wieland		Type	Benennung / Title			
	13.02.20			Teilespezifikation / Component specification				
	Datum / Blatt Date / Sheet			HMI TOUCH PANEL HMI-ECO-070				
Änderung / Revision								