fiche produit

article n° 83.050.0000.0

HMI Panel HMI-ECO-043



article n°	83.050.0000.0
EAN	4049088468735
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

c UL us LISTED

données techniques

données techniques

température de fonctionnement min.	-20 °C
température de fonctionnement max.	70 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
température de stockage / transport min.	-20 °C
humidité relative min.	10 %
humidité relative max.	90 %
classe de protection (IP)	IP66
degré de protection (NEMA)	4X
nombre d'interfaces Ethernet industriel HW	1
nombre d'interfaces RS232 HW	1
nombre d'interfaces RS422 HW	1
nombre d'interfaces RS485 HW	3
nombre d'interfaces USB HW	1
protocole supporté pour MODBUS	oui
normes	EN61000-6-2, EN61000-6-4
certifications	oui
refroidissement	refroidissement naturel avec une distance minimale de 50 mm par rapport à l'environnement
choc	50 G,11 Ms, X, Y, Z Direction (EN 60068-2-27)
EMI	FCC Part 15 Class A
horloge temps réel	oui
luminance	oui
vibration	10...55 Hz (IEC60068-2-64)
certificat UL	UL61010
certificat ROHS	oui

protocoles Ethernet	ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a.
familles d'automates compatibles	Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a.
cycles d'utilisation	≥ 1000000
type d'alimentation	SELV (UL 508, UL 248)
type de police	taïwanais (chinois traditionnel), japonais (ANK, Kanji), kyrile, coréen, chinois (simp. chinois), ASCII (type européen)

circuit d'alimentation

tension d'alimentation nominale minimale pour le DC	21,6 V
maximale tension d'alimentation nominale en DC	26,4 V
type de tension	DC
consommation nominale DC	10 W


dimensions

largeur de face	129 mm
hauteur de face	103 mm
profondeur d'installation	33 m
largeur de découpe	118,5 mm
hauteur de découpe	92,5 mm
poids	230 g


accessoires

article n°	type	description
78.999.4000.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	câble de raccordement MOD ZBH RJ45 10 m	


dessin technique




Ansicht hinten / back view



Cutout Dimension



Ansicht unten / view below



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Maßstab/Scale	Werkstoff / Material	2017	Tag/Date	Name
		gezeichnet drawn	27.11.	Koetzner
		geprüft checked		
		Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.
83.050.0000.0 01K
Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 045611_A01K.DCD
Ersatz für / Replacement for:

ⓐ 13.02.20 Index / Datum / Blatt Date / Sheet Änderung / Revision	wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification HMI TOUCH PANEL HMI-ECO-043

Qu - PEE 12/92

83_050_0000_001K_2 CADW4033 Koetzner 2020-02-13T09:05:35 1.000