

Fiche produit

Article n° 96.222.7092.4

assemblage de câbles RST20I2K1BS315OL 70BR0

RST 20i3/2 câble de prolongation femelle - mâle, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétractation, application ~50V/-120V, 16A, type de câble Ölflex classic 100, longueur 7.0m, section 1.5mm², codage couleur signal marron



Article n°	96.222.7092.4
EAN	4015573965812
Unité de commande	15 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage des pôles	1, 2
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type de ligne	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	gris
Diamètre du câble min.	6 mm
Diamètre du câble max.	6,6 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle

Blindé	non
--------	-----

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

Longueur totale	7 m
-----------------	-----

