

fiche produit

article n° 96.222.3092.4

assemblage de câbles RST20I2K1BS315OL 30BR0

RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



article n°	96.222.3092.4
EAN	4015573965478
unité de commande	25 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

général

courant nominal	16 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	35,3 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage de pôle	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
type de ligne	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	gris
diamètre du câble min.	6 mm
diamètre du câble max.	6,6 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant



type d'extrémité du câble version 2	mâle
blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,851 kWh/St

dimensions

longueur totale	3 m
-----------------	-----



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: signalbrown) exampel (colour: signalbrown)		Typ type	
96.222.XX92.4		XX in dm-Schritten	96.222.1092.4 = 10dm/L= 1000mm		RST2012K1BS3150L 10BR01	
U6.222.XX92.4		XX in m-Schritten	U6.222.1292.4 = 12 m/L=12000mm		RST2012K1BS3150LX12BR01	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		
Tolerierung Size ISO 14005 ② / Tolerance system Size ISO 14005 ②. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach EU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document EU-TGM-05/03 (list of prohibited / decribable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:	
Blatt: 1 von 1 Sheet:						
/			Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/			2007		Index	
/			Tag/Dat		T	
/			Name		96.222.0492.4 01K b	
/			gezeichnet drawn		29.03.	
/			geprüft checked		-	
/			Montep. Good check		-	
/			Maße in mm/Dimensions are in mm			
/			Vol. mm			
/			Oft./Surf. mm			
/			Ersatz für/Replacement for: 96.222.0482.4 01K von 19.03.2007 (a)			
b 08.05.2014/			Type		Benennung/Titel	
a 29.03.2007/					KONFEKT LEITUNG	
Index Datum / Blatt Date / Sheet					Buchse-Stecker Crimpauführung/female-male pre-assembled cable crimp design K1 50V	
Änderung/Revision						
www.wieland-electric.com						