
fiche produit

article n° 96.223.7098.4

assemblage de câbles RST20I2K1-S325OL 70BR0

RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



article n°	96.223.7098.4
EAN	4015573966215
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	20 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	48,98 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage de pôle	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	gris
diamètre du câble min.	8,5 mm
diamètre du câble max.	9,4 mm

type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	mâle
blindé	non


matériel


traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,342 kWh/St

dimensions

longueur totale	7 m

dessin technique





ⓑ

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown)	Typ type
96.223.XX98.4	XX in dm-Schritten	96.223.1098.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1-S3250L 10BR01
U6.223.XX98.4	XX in m-Schritten	U6.223.1298.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1-S3250LX12BR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. — **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. / Index
	/			gezeichnet drawn	30.03.	Kneitz	T 96.223.0498.4 01K b
	/		Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-	
	/		%	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: 96.223.0488.4 01K von 19.03.2007 ⓐ			
b	26.05.2015/			Type	Benennung/Title		
a	30.03.2007/	wieland www.wieland-electric.com			KONFEKT_LEITUNG		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				freies Ende-Stecker Crimpausführung/free end-male pre-assembled cable crimp design K1 50V		
Änderung/Revision							

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung bleiben vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.