fiche produit

article n° 96.222.1033.1

assemblage de câbles RST20I2K1B-315 10SW

RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.222.1033.1
EAN	4015573902930
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	11,95 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	8,5 mm
diamètre du câble max.	9,7 mm
type de câble	douille - extrémité libre

type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
blindé	non


matériel


traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,695 kWh/St

dimensions

longueur totale	1 m

dessin technique





.F	Farbe	Codierung "U"
.0	lichtgrau light grey	N L
.1	schwarz black	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (*) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.222.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.222.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1B-315 10SW
96.222.XX33.0		96.222.1033.0	RST2012K1B-315 10GL
U6.222.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.222.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1B-315 X12SW
U6.222.XX33.0		U6.222.1233.0	RST2012K1B-315 X12GL

Typ: RST2012K1B-315 ..GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -	Bl.: 1 von 1
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2006	Tag	Name	T Zeichnung Nr. 96.222.0433.0 01K	Index
/	%		Entworfen	24.03.	Kneitz		
/			Geprüft	-	-		
/	Vol. mm³	Oft. mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
/	wieland Elektrische Verbindungen					Benennung KONFEKT_LEITUNG Buchse Crimpausführung/ female pre-assembled cable crimp design K1 250V	
Buchstabe Datum / Blatt							
Änderung							

96222043300IK_4 G4DW1019 Kneitz 2006-03-24T09:33:14 1.000