fiche produit

article n° 96.020.0153.1

distributeur RST20I2V 3P1 F V SW

RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 10 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.020.0153.1
EAN	4015573949553
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	10 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N
	9005

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	bloc de distribution

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,226 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions


longueur	55,5 mm
largeur	85,8 mm
hauteur	31,3 mm


accessoires

article n°	type	description


05.564.4453.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.414.6205.2	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.416.6205.2	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
Z5.564.4553.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz


dessin technique







Gezeichnete Ausführung 96.020.0153.F
drawn construction:96.030.0153.0







Ausführung: 96.020.0253.F
Variante ohne Anschraubflansch
drawn construction: 96.020.0253.F
variante: without screwing flange
M1:1





Ausführung: 96.020.0153.F
Variante mit Anschraubflansch
drawn construction: 96.020.0253.F
variante: with screwing flange
M1:1





Teile-Nr. part-no.	Type typ	Farbe color	Variante variante
96.020.0153.1	RST2012V_3P1_F_V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	mit Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	with screwing flange
96.020.0153.0	RST2012V_3P1_F_V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	mit Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	with screwing flange
96.020.0253.1	RST2012V_3P1___V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	ohne Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	without screwing flange
96.020.0253.0	RST2012V_3P1___V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	ohne Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	without screwing flange

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach General Tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet/drawn	04.12.	Kneitz
geprüft/checked	-	-
Normgen./Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.020.0153.0 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Vol. mm³ Gwt./Surf. mm²

Index	Datum / Name
a	30.04.2009/

Änderung/Revision

wieland Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

VERTEILER
distribution block
Standradkodierung/standardkeying KO

QU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme benutzt / Dieses Maß ist nur für interne Zwecke gültig
Dieses Maß ist nicht für interne Zwecke