fiche produit

article n° 96.222.4008.4

assemblage de câbles RST20I2K1-S315PL 40BR0

RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



article n°	96.222.4008.4
EAN	4015573945821
unité de commande	25 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	16 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	46,7 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	marron
marquage des pôles	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	7,3 mm
diamètre du câble max.	7,7 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble

type d'extrémité du câble version 2	mâle
blindé	non


matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,311 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	4 m

dessin technique



Ansicht in Pfeilrichtung
view in arrow direction

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signal brown)	Typ type
96.222.XX08.4	XX in dm-Schritten	96.222.1008.4 = 10dm/L= 1000mm	RST20I2K1-S315PL 10BR01
U6.222.XX08.4	XX in m-Schritten	U6.222.1208.4 = 12 m/L=12000mm	RST20I2K1-S315PLX12BR01

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013 gezeichnet drawn	03.07.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.222.0408.4 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: Zchng.v.14.11.2006 (a)

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	03.07.2013/

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

freies Ende-Stecker Crimpausführung/free end-male pre-assembled cable crimp design K1 50V

96222040801K_2 CADW3029 Schmitt 2013-07-03T10:03:01 1.000

OU-PEM-08/91b

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.