

fiche produit

article n° 96.223.6097.4

assemblage de câbles RST20I2K1B-325OL 60BR0

RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



article n°	96.223.6097.4
EAN	4015573966123
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

général

courant nominal	20 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	42,14 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage de pôle	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	gris
diamètre du câble min.	8,5 mm
diamètre du câble max.	9,4 mm

type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
blindé	non



matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,876 kWh/St

dimensions

longueur totale	6 m
-----------------	-----

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.



Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: signalbrown) example (colour: signalbrown)			Typ type			
96.223.XX97.4		XX in dm-Schritten	96.223.1097.4 = 10dm/L = 1000mm			RST2012K1B-325OL 10BR01			
U6.223.XX97.4		XX in m-Schritten	U6.223.1297.4 = 12 m/L = 12000mm			RST2012K1B-325OLX12BR01			
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.					www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com				
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UJ-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UJ-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
<div><div>/</div><div>/</div><div>/ Maßstab/Scale</div><div>/</div><div>✖</div></div>		Werkstoff/Material		2007 Tag/Date Name		<div><div>T</div><div>Zeichnung Nr./Drawing No.</div><div>96.223.0497.4 01K</div><div>Maße in mm/Dimensions are in mm</div></div>		Index	
				spanneitel Span					- 30.03. Kneitz
				geprüft checked					- -
				Normgetr. Stand. check					- -
c	26.05.2015/	Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: 96.223.0487.4 01K von 19.03.2007 (a)			
b	01.02.2008/	<div><div></div><div>wieland</div><div>Elektrische Verbindungen</div></div>	Type		Benennung/Title				
a	30.03.2007/		KONFEKT LEITUNG Buchse-freies Ende Crimppausführung/female-free end pre-assembled cable crimp design K1 50V						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision									