

fiche produit

article n° 96.223.2097.4

assemblage de câbles RST20I2K1B-325OL 20BR0

RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



article n°	96.223.2097.4
EAN	4015573966086
unité de commande	25 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

général

courant nominal	20 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	14,78 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage de pôle	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	gris
diamètre du câble min.	8,5 mm
diamètre du câble max.	9,4 mm

type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,016 kWh/St

dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----

