

fiche produit

article n° 96.222.1097.4

assemblage de câbles RST20I2K1B-315OL 10BR0

RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



article n°	96.222.1097.4
EAN	4015573965836
unité de commande	75 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

général

courant nominal	16 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	12,5 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage de pôle	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	gris
diamètre du câble min.	6 mm
diamètre du câble max.	6,6 mm

type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
blindé	non

matériel


traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,312 kWh/St

dimensions

longueur totale	1 m
-----------------	-----



Kabel/cable
Ölflex Classic 100 2X1,5
grau / grey



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: signalbrown) exampel (colour: signalbrown)		Type type
96.222.XX97.4 XX in dm-Schritten			96.222.1097.4 = 10dm/L= 1000mm		RST2012K1B-315OL 10BR01
U6.222.XX97.4 XX in m-Schritten			U6.222.1297.4 = 12 m/L=12000mm		RST2012K1B-315OLX12BR01
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14005(☺)/Tolerance system Size ISO 14005(☺). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations at form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach EU-TOM-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document JEU-TOM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - drawing, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1
/		Werkstoff/Material	2007 gezeichnet drawn	Tag/Date	Name
/			29.03.	Kneitz	
/	Mußstab/Scale	geprüft checked	-	-	
/	%	Index: Stand check	-	-	
Zeichnung Nr./Drawing No.					
T	96.222.0497.4 01K b				
Maße in mm/Dimensions are in mm					
/	Vol.	mm	Oft./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: 96.222.0487.4 01K von 19.03.2007 (a)
b	08.05.2014/		Type	Benennung/Tittle	
a	29.03.2007/				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				
Änderung/Revision			KONFEKTLEITUNG Buchse-freies Ende Crimpauführung/female-free end pre-assembled cable crimp design K1 50V		
wieland www.wieland-electric.com					