fiche produit

article n° 96.223.6092.4

# assemblage de câbles RST20I2K1BS325OL 60BR0

RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



| | |
|---|---|
| article n° | 96.223.6092.4 |
| EAN | 4015573966048 |
| unité de commande | 15 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**remarque**

| | |
|---|---|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 42,14 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | marron |
| Marquage de pôle | 1, 2 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**version**

| | |
|---|---|
| type de construction | gaine thermorétractable |
| type de connexion | sertissage |
| section nominale du conducteur | 2,5 mm² |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| type de ligne | Ölflex® Classic 110 |
| couleur du câble | gris |
| diamètre du câble min. | 8,5 mm |
| diamètre du câble max. | 9,4 mm |
| type de câble | femelle – mâle |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | prise de courant |

| | |
|---|---|
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle |
| blindé | non |


**matériel**

| | |
|---|---|
| traitement de surface | plaqué argent |
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 2,963 kWh/St |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur totale | 6 m |

dessin technique




| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 96.223.XX92.4 | XX in dm-Schritten | 96.223.1092.4 = 10dm/L= 1000mm | RST2012K1BS3250L 10BR01 |
| U6.223.XX92.4 | XX in m-Schritten | U6.223.1292.4 = 12 m/L=12000mm | RST2012K1BS3250LX12BR01 |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision |
|---|---|---|
| c | 26.05.2015/ | |
| b | 01.02.2008/ | |
| a | 30.03.2007/ | |

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2007 gezeichnet drawn | 30.03. | Kneitz |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.223.0492.4 01K Index: c

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: 96.223.0482.4 01K von 19.03.2007 (a)

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

# KONFEKT_LEITUNG

Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male
pre-assembled cable crimp design K1 50V

©Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. / Duplication and dissemination of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.