fiche produit

article n° 96.030.0151.4

distributeur RST20I3V 3P1 F V L BR0

RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact marron



article n°	96.030.0151.4
EAN	4015573965638
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

RINA

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	50 V / 120 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	marron
marquage des pôles	1, 2, PE
	8002

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	bloc de distribution

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,23 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	55,5 mm
largeur	85,8 mm
hauteur	31,3 mm


accessoires


article n°	type	description

05.564.4453.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.414.6205.2	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.416.6205.2	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
Z5.564.4553.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz


dessin technique

Gezeichnete Ausführung: 96.030.0151.4
drawn construction:96.030.0151.4






180°




Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Ausführung:96.030.0251.4
Variante: ohne Anschraubflansch
M1:1
drawn construction: 96.030.0251.4
variante: without screwing flange
M1:1



Type:RST2013V 3P1 V L BR01

Ausführung:96.030.0151.4
Variante: mit Anschraubflansch
M1:1
drawn construction: 96.030.0151.4
variante: with screwing flange
M1:1



Type:RST2013V 3P1 F V L BR01

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General Tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

		Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
			gezeichnet/drawn	02.04.	Kneitz	96.030.0151.4 01K	b
	Maßstab/Scale 2:1	Farbe: signalbraun, ähnl. RAL 8002	geprüft/checked	-	-		
			Normgen./Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	Vol. mm³	Oll./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
b	30.04.2009/	wieland Elektrische Verbindungen	Type		Benennung/Title	VERTEILER 3-polig für 50V	
a	18.01.2008/						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

QU-PEM-08/91

9003300151401K_4 CADAZ0228 ltdkt 2009-04-30T10:19:47 1:000