fiche produit

article n° 96.222.1034.1

assemblage de câbles RST20I2K1-S315 10SW

RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.222.1034.1
EAN	4015573902992
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	11,95 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage de pôle	L, N
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	8,5 mm
diamètre du câble max.	9,7 mm
type de câble	mâle - dénudé

type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	mâle
blindé	non

matériel


traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,697 kWh/St


dimensions


longueur totale	1 m

dessin technique

.F	Farbe colour	Codierung "P"
.0	lichtgrau light grey	
.1	schwarz black	







Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.222.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.222.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1-S315 10SW
96.222.XX34.0		96.222.1034.0	RST2012K1-S315 10GL
U6.222.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.222.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1-S315 X12SW
U6.222.XX34.0		U6.222.1234.0	RST2012K1-S315 X12GL

Typ: RST2012K1-S315 ..GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet/drawn	24.03.	Kneitz
geprüft/checked	-	-
Normgeprüft/Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.222.0434.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Stecker Crimpausführung/male pre-assembled cable crimp design K1 250V

OU-PEM-08/91

96222043401K_4 G4DW1019 Kneitz 2006-03-24T23:33:30 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.