fiche produit

article n° 99.988.0000.7

boite de distribution RST20I2V 7P1 FV L SW

RST® MICRO boite de distribution, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 7, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	99.988.0000.7
EAN	4049088193224
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
codage mécanique Code	code 0
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
couleur du boîtier séparé (uniquement pour les versions modulaires)	noir
Marquage de pôle	L, N
	9005

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	7
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	multi-répartiteur

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	2,912 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	162 mm
largeur	104 mm
hauteur	96 mm

accessoires

article n°	type	description
05.564.4453.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.414.6205.2	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.416.6205.2	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
Z5.564.4553.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz

modules compatibles

article n°	type	description
96.222.1033.1	assemblage de câbles RST20I2K1B-315 10SW	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
96.222.1034.1	assemblage de câbles RST20I2K1-S315 10SW	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
96.021.4053.1	connecteur RST20I2S B13ZR1 SW	RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir
96.022.4053.1	connecteur RST20I2S S13ZR1 V SW	RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir