

Fiche produit

Article n° 96.232.4036.7

assemblage de câbles RST20I3K1-S 15 H 40GN0

RST20i3 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact feuille verte



Article n°	96.232.4036.7
EAN	4015573923201
Unité de commande	15 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
résistance de la continuité	46,7 mOhm
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	feuille verte
Marquage des pôles	1, 2, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,6 mm
Diamètre du câble max.	10 mm
Type de câble	Mâle - dénudé

type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	mâle
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,588 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	4 m
-----------------	-----

0

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

62320436701K_2 CADW3027 Duetsch 2014-07-11T12:05:38 1.000