fiche produit

article n° 96.233.8006.7

assemblage de câbles RST20I3K1-S 25PH 80GN0

RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact feuille verte



article n°	96.233.8006.7
EAN	4015573916821
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	55,82 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	feuille verte
marquage des pôles	1, 2, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	9,7 mm
diamètre du câble max.	10,1 mm
type de câble	mâle - dénudé

type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	mâle
blindé	non


matériel


traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	4,664 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	8 m

dessin technique





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) exampel (colour: green)	Typ type
96.233.XX06.7	XX in dm-Schritten	96.233.1006.7 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 25PH 10GN02
U6.233.XX06.7	XX in m-Schritten	U6.233.1206.7 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 25PHX12GN02

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020,010 ist einzuhalten, Conformity with Wieland document WN 5020,010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Änderung/Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
b		14.07.2014/
a		05.07.2006/

Werkstoff/Material
Farbe: grün
color: green

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	09.06.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.233.0406.7 01K Index b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

pre-assembled cable
Crimpausführung/crimp design K1 400V

wieland
www.wieland-electric.com

QU-MEE-01/14 -

96233040670 1K_2 CADW3027 Dversion 2014-07-16T08:55:07 1.000