fiche produit

article n° 96.232.20B0.1

# assemblage de câbles RST20I3K1BS 15B 20SW

RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie B2ca s1 d1 a1, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



| | |
|---|---|
| article n° | 96.232.20B0.1 |
| EAN | 4049088533488 |
| unité de commande | 40 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**remarque**

| | |
|---|---|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 23,9 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**version**

| | |
|---|---|
| type de construction | gaine thermorétractable |
| type de connexion | sertissage |
| section nominale du conducteur | 1,5 mm² |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| type de ligne | H05Z1Z1-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble min. | 7,8 mm |
| diamètre du câble max. | 8,2 mm |
| type de câble | femelle – mâle |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | prise de courant |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle |
| blindé | non |

**matériel**

| | |
|---|---|
| traitement de surface | plaqué argent |
| sans halogène | oui |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 0,803 kWh/St |
| classe incendie | B2ca s1 d1 a1 |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur totale | 2 m |