fiche produit

article n° 99.929.0000.7

distributeur RST20I3B 7P1 V SW

RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 7, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	99.929.0000.7
EAN	4049088014802
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
couleur du boîtier séparé (uniquement pour les versions modulaires)	noir
Marquage de pôle	L, N, PE
	9005

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	7
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	multi-répartiteur

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	2,987 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	162 mm
largeur	104 mm
hauteur	96 mm

accessoires

article n°	type	description
05.564.4453.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.414.6205.2	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.416.6205.2	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
Z5.564.4553.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz

modules compatibles

article n°	type	description
96.232.0530.1	assemblage de câbles RST20I3K1BS 15 05SW	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
96.232.1033.1	assemblage de câbles RST20I3K1B- 15 10SW	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
96.232.1034.1	assemblage de câbles RST20I3K1-S 15 10SW	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
99.712.0000.7	assemblage de câbles RST20I3K1BF 15 15SW	RST® CLASSIC câble secteur, prise de courant - fiche Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
96.031.4053.1	connecteur RST20I3S B1 ZR1 SW	RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir
96.032.4053.1	connecteur RST20I3S S1 ZR1 V SW	RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir