

fiche produit

article n° 96.036.6153.0

connexion de périphériques RST20I3S S1 M13V GL

RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 7°, M16, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris clair



article n°	96.036.6153.0
EAN	4015573984004
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	gris clair
marquage des pôles	L, N, PE
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	gris clair

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	6 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	6 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
direction d'accouplement	coudée
angle d'inclinaison	7 °
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

épaisseur de paroi du boîtier (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel




matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,21 kWh/St
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	84 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

accessoires

article n°	type	description
05.564.4453.0	bouchon pour connecteur mâle GL	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
99.415.6205.2	bouchon pour connecteur mâle GL	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair

1		2		3		4		5		6						
A		B		C		D		E		F						
<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>With /E marked dimensions are only valid for internal use</p>				<p>Auslieferungszustand delivery status</p> 				<p>Weiteres sowie Verwendungs dieses Dokuments, Vervielfältigung, Verbreitung und Mithaltung der Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH ist ausdrücklich untersagt.</p>								
<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>		<table border="1"> <tr> <td>96.036.6153.1</td> <td>RST2013S S1 M13V SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.036.6153.0</td> <td>RST2013S S1 M13V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table>		96.036.6153.1	RST2013S S1 M13V SW	schwarz /black	96.036.6153.0	RST2013S S1 M13V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	<p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>	
96.036.6153.1	RST2013S S1 M13V SW	schwarz /black														
96.036.6153.0	RST2013S S1 M13V GL	lichtgrau /lightgrey														
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color														
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>		<p>Tolerierung Size ISO 14405(©)/Tolerance system Size ISO 14405(©). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>		<p>1. Verwendung: - First Use:</p>		<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>								
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>2015 Tag/Date Name</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p>		<p>Index</p>								
<p>/</p>		<p>Werkstoff/Material</p>		<p>gezeichnet drawn 18.09. HoffmannT</p>		<p>T 96.036.6153.0 13K</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>								
<p>/ Maßstab/Scale</p>		<p>1:1</p>		<p>geprüft checked</p>		<p>Vermaß. Stand. check</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>								
<p>/ Vol. mm³</p>		<p>Offl./Surf. mm²</p>		<p>Type</p>		<p>Benennung/Title</p>		<p>STECKERADAPTER_M16_7GRAD_1</p>								
<p>/</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>male connector adapter M16 7°</p>		<p>Index</p>		<p>Datum / Blatt Date / Sheet</p>								
<p>Änderung/Revision</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>Index</p>		<p>Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>Änderung/Revision</p>								