

fiche produit

article n° 96.033.6053.0

connexion de périphériques RST20I3S B1 M90 GL

RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris clair



article n°	96.033.6053.0
EAN	4015573858732
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	gris clair
marquage des pôles	L, N, PE
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	gris clair

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	6 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	6 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20

direction d'accouplement	à angle droit
angle d'inclinaison	90 °
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,239 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	73,4 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm

accessoires

article n°	type	description
99.413.6205.2	bouchon pour connecteur femelle GL	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
Z5.564.4553.0	bouchon pour connecteur femelle GL	RST20i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color light grey

1		2		3		4		5		6		A
A		B		C		D		E		F		1
<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>With /E marked dimensions are only valid for internal use</p>		<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p>96.033.6053.0/1</p>		<p>Auslieferungszustand</p> <p>delivery status</p>						2
<p>96.033.6054.3</p>		<p>96.033.6055.7</p>		<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück</p> <p>packaging unit: per 100</p>		<p>96.033.6055.7 RST2013S B1 M90 H GN02 grün /green</p> <p>96.033.6054.3 RST2513S B1 M90 BG03 betongrau /concretegrey</p> <p>96.033.6053.1 RST2013S B1 M90 SW schwarz /black</p> <p>96.033.6053.0 RST2013S B1 M90 GL lichtgrau /lightgrey</p> <p>Bestellnummer /Order number Typ /Type Farbe /color</p>		<p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.</p> <p>Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p>www.wieland-electric.com</p> <p>eshop.wieland-electric.com</p>		3		
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K</p> <p>opening dimension see 96.031.2053.1 14K</p>		<p>Freitoleranz nach General tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: -</p> <p>First Use:</p>		<p>Blatt: 1 von 1</p> <p>Sheet: 1 of 1</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p>Index</p>		4		
<p>Werkstoff/Material</p> <p>2015 Tag/Date Name</p> <p>gezeichnet/drawn 06.08 HoffmannT</p> <p>geprüft/checked - -</p> <p>Vormap./Stand. check - -</p>		<p>Maßstab/Scale</p> <p>1:1</p>		<p>Vol. mm Offl./Surf. mm</p> <p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Type</p> <p>Benennung/Title</p>		<p>BUCHSENTEIL_90GRAD</p> <p>female connector 90°</p>		5		
<p>Index</p> <p>Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>www.wieland</p> <p>www.wieland-electric.com</p>		<p>Änderung/Revision</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>		6		
<p>960336053013K_1 CADW3034 HoffmannT 2015-09-08T11:43:42 1.000</p>		<p>3</p>		<p>4</p>		<p>5</p>		<p>6 QU-MEE-01/14 -</p>		A		

Werteangaben sowie Verordnungen dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt.