fiche produit

article n° 96.232.1034.1

assemblage de câbles RST20I3K1-S 15 10SW

RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.232.1034.1
EAN	4015573761902
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	11,95 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage de pôle	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	9,6 mm
diamètre du câble max.	10 mm
type de câble	mâle - dénudé

type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	mâle
blindé	non


matériel


traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,712 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	1 m

dessin technique





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Farbe/*colour*	
schwarz/*black*	.1
lichtgrau/*light grey*	.0
betongrau/*concrete grey*	.3

Teile-Nr. *part - no.*	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) *exampel (colour: black, light grey)*	Typ *type*
96.232.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.232.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 15 10SW
96.232.XX34.0		96.232.1034.0	RST2013K1-S 15 10GL
U6.232.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.232.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 15 X12SW
U6.232.XX34.0		U6.232.1234.0	RST2013K1-S 15 X12GL

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Tag/Date	Name
2007 gezeichnet drawn	22.02.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.232.0434.0 01K Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	15.10.2014/

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

freies Ende-Stecker Crimpausführun/free-end-male pre-assembled cable crimp design K1 250V