Fiche produit

Article n° 96.233.7004.0

assemblage de câbles RST20I3K1-S 25P 70GL

RST20i3 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 2.5 mm², couleur de codage / insert de contact gris clair



Article n°	96.233.7004.0
EAN	4015573760554
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	gris clair
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	gris clair

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,7 mm
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion

type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non


Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	4,093 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	7 m

Dessin technique



.F	Farbe colour	Codierung "P"
.0	lichtgrau light grey	PE
.1	schwarz black	L

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1-S 25P .. GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
96.233.XX04.F	XX in dm-Schritten	96.233.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 25P 10SW
U6.233.XX04.F	XX in m-Schritten	U6.233.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 25P X12SW

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet / drawn	28.03.	Schmitt J.
geprüft / checked	-	-
Normgep. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.233.0404.0 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG
Stecker-freies Ende / male-free end
pre-assembled cable

OU-PEM-08/91

9623504040IK_4 CADW1042 Schmitt 2006-03-30T14:16:09 1.000