fiche produit

article n° 96.030.0153.1

distributeur RST20I3V 3P1 F V SW

RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.030.0153.1
EAN	4015573735248
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage de pôle	L, N, PE
	9005

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	bloc de distribution

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,233 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions


longueur	55,5 mm
largeur	85,8 mm
hauteur	31,3 mm


accessoires


article n°	type	description
05.564.4453.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.414.6205.2	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.416.6205.2	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
Z5.564.4553.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz


dessin technique

drawn construction:96.030.0153.0
Gezeichnete Ausführung: 96.030.0153.0











packaging unit: per 100
Verpackungseinheit: je 100 Stk.


scale 1:1
Maßstab 1:1






drawn construction: 96.030.0253.0
Ausführung: 96.030.0253.0

scale 1:1
Maßstab 1:1





drawn construction: 96.030.0153.0
Ausführung: 96.030.0153.0

Teile-Nr.	Type	Farbe	Variante
96.030.0153.1	RST2013V_3P1_F_V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	mit Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	with screwing flange
96.030.0153.0	RST2013V_3P1_F_V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	mit Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	with screwing flange
96.030.0253.1	RST2013V_3P1___V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	ohne Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	without screwing flange
96.030.0253.0	RST2013V_3P1___V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	ohne Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	without screwing flange

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1
Maßstab 2:1
2003 Tag Name
Entwurf 23.10. Kneitz
Geprüft - -
Norm.gepr. - -
Zeichnung Nr. T 96.030.0153.0 01K Index c
Ersatz für: -
c 30.04.2009/ Vol. mm³ Gew. mm³
b 02.06.2006/
a 27.01.2006/
Änderung Datum / Blatt
wieland Elektrische Verbindungen
Benennung
VERTEILER
DISTRIBUTION BLOCK
fuer RST2013/for RST2013

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. All kinds of copying and circulation of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited.

Diese Maße wurden bei Abteilung besonders geprüft
Bezeichnet sich als Prüfmaß
Mit Z-Lehrenprüfmittel Maße sind nur für interne Zwecke gültig

96030015300X1K_4 CADAZ0228 ho4et 2009-04-30T10:16:25 1.000