

fiche produit

article n° 96.035.6153.1

connexion de périphériques RST20I3S B1 M13 SW

RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 7°, M16, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.035.6153.1
EAN	4015573983571
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N, PE
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	6 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	6 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
direction d'accouplement	coudée
angle d'inclinaison	7 °
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier (min.)	0,5 mm

épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm
--------------------------------------	------

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,23 kWh/St
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	87 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

accessoires

article n°	type	description
99.414.6205.2	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.564.4553.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz

1		2		3		4		5		6		A
A		B		C		D		E		F		1
<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>With /E marked dimensions are only valid for internal use</p>				<p>Auslieferungszustand delivery status</p>				<p>Weichschmelze sowie Verdrängung dieses Dokuments, Verwertung und Mithaltung sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH ist ausdrücklich untersagt.</p>		<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>L</p> <p>G</p> <p>i</p> <p>11.1</p> <p>12.1</p> <p>1.1</p>		
<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>												
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>												
<p>96.035.6153.1 RST2013S B1 M13 SW schwarz /black</p> <p>96.035.6153.0 RST2013S B1 M13 GL lichtgrau /lightgrey</p> <p>Bestellnummer /Order number Typ /Type Farbe /color</p> <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eKatalog.</p> <p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>												
<p>Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>1. Verwendung: - First Use: -</p> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>		<p>ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. Index</p> <p>T 96.035.6153.0 13K</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Benennung/Title</p> <p>BUCHSENADAPTER_M16_7GRAD female connector adapter M16 7°</p>		
<p>Werkstoff/Material</p> <p>2015 Tag/Date Name</p> <p>gezeichnet /drawn 18.09. HoffmannT</p> <p>geprüft /checked - -</p> <p>Vorgepr. /Stand. check - -</p> <p>Vol. mm Of./Surf. mm</p> <p>www.wieland-electric.com</p>		<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p> <p>Änderung/Revision</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>		
<p>960356153013K_1 CADW3034 HoffmannT 2015-09-18T11:04:45 1.000</p>		<p>3</p>		<p>4</p>		<p>5</p>		<p>6</p>		<p>QU-MEE-01/14 -</p>		